



iColor Accent Compact



iColor Accent Compact, RGB, 305 mm (12 in), Clear Lens

iColor Accent Compact, RGB, 305 mm (12 in), Clear Lens

A lineáris iColor Accent Compact LED-es lámpatest kiválóan alkalmas hosszú színes fénysávok és színváltó fényeffektek létrehozására, továbbá nagyszabású vizuális, grafikus és más, komplex hatások megjelenítésére különféle építészeti, kereskedelmi és szórakoztatóipari alkalmazásokban. A lámpatestek Ethernet-kapcsolaton keresztül csatlakoznak a vezérlőhöz a PDS-400 48V EO egységen keresztül, így nem vonatkoznak rá a DMX adat- és címzési korlátozások. Kétféle optikával rendelhető: átlátszó a ragyogó megvilágításhoz, ill. egy áttetsző kivitel.

Termék adatok



Általános információ		Tanúsítvány és alkalmazási területek	
A fényforrás színe	RGB	Energiatakarékosági osztály	G
Optika/lencse típusa	PC-UV [Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]	Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31, 3G
A lámpatest fényszóródása	105°	Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31, 3G
Technikai adatok		EPREL-regisztrációs szám	1081402
Tengely menti fényerősség (candela)	47	Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Mechanika és tokozás		Kezdeti bemeneti feszültség	10 W
Hossz	305 mm	Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Szín	ALU	50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
		50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
		70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000

iColor Accent Compact

70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
Termékadatok	
Teljes termékkód	871829139183899
A termék megrendelési neve	BCS425 RGB CL ETH L305 PP19
EAN/UPC – termék	8718291391838
Rendelési kód	101-000200-03

Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	9
SAP anyag	912400133774
Net Weight (Piece)	0,610 kg
Katalógusszám	101-000200-03

Méretezett rajza



BCS425 RGB CL ETH L305 PP19

BCS425 RGB CL ETH L305 PP19

