



iColor Accent Compact



iColor Accent Compact, RGB, 305 mm (12 in), Clear Lens

iColor Accent Compact, RGB, 305 mm (12 in), Clear Lens

iColor Accent Compact är en linjär LED-armatur för direkt synfält och passar perfekt för att visa video i stor skala, grafik och avancerade effekter i många olika arkitektoniska miljöer. iColor Accent Compact kan anslutas till Ethernet via PDS-400 48V EO för att möjliggöra styrning av ett stort antal enheter utan begränsningarna för DMX-data och -adressering. iColor Accent Compact finns med två olika typer av linser: en klar lins som ger högsta möjliga ljusutbyte och en genomskinlig lins som ger bredast siktinkel.

Produktdata

Allmän information	
Ljuskällans färg	RGB
Optikavskärmning/optiktyp	PC-UV [Polykarbonat kupa/lock UV-beständig]
Armaturens ljusfördelning	105°
Ljusteknik	
På-axelstyrka i candela	47
Mekanik och armaturhus	
Längd	305 mm
Färg	Aluminium



Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registreringsnummer	1081402
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial ineffekt	10 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	60000

iColor Accent Compact

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	60000
Produktdata	
Fullständig produktkod	871829139183899
Beställningsproduktnamn	BCS425 RGB CL ETH L305 PP19
EAN/UPC – Produkt	8718291391838
Beställningsnummer	101-000200-03

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	9
Materialnummer (12NC)	912400133774
Net Weight (Piece)	0,610 kg
Katalognummer	101-000200-03

Måttskiss



BCS425 RGB CL ETH L305 PP19

BCS425 RGB CL ETH L305 PP19

