



iColor Accent Compact



iColor Accent Compact, RGB, 609 mm (24 in), Clear Lens

iColor Accent Compact, RGB, 609 mm (24 in), Clear Lens

iColor Accent Compact är en linjär LED-armatur för direkt synfält och passar perfekt för att visa video i stor skala, grafik och avancerade effekter i många olika arkitektoniska miljöer. iColor Accent Compact kan anslutas till Ethernet via PDS-400 48V EO för att möjliggöra styrning av ett stort antal enheter utan begränsningarna för DMX-data och -adressering. iColor Accent Compact finns med två olika typer av linser: en klar lins som ger högsta möjliga ljusutbyte och en genomskinlig lins som ger bredast siktinkel.

Produktdata


Allmän information		Användning och godkännande	
Ljuskällans färg	RGB	Energieffektivitetsklass	G
Optikavskärmning/optiktyp	PC-UV [Polykarbonat kupa/lock UV-beständig]	Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
Armaturens ljusfördelning	105°	Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31, 3G
Ljusteknik		EPREL-registreringsnummer	1081403
På-axelstyrka i candela	94	Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Mekanik och armaturhus		Initial ineffekt	16 W
Längd	610 mm	Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Färg	Aluminium	Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	60000
		Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	60000
		Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	60000

iColor Accent Compact


Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	60000
Produktdata	
Fullständig produktkod	871829139184599
Beställningsproduktnamn	BCS425 RGB CL ETH L610 PP19
EAN/UPC – Produkt	8718291391845
Beställningsnummer	101-000200-04
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1

Räknare - antal förpackningar per kartong	9
Materialnummer (12NC)	912400133775
Net Weight (Piece)	0,910 kg
Katalognummer	101-000200-04
Beskrivning av katalognummer	iColor Accent Compact, RGB, 609 mm (24 in), Clear Lens

Måttskiss



BCS425 RGB CL ETH L610 PP19



BCS425 RGB CL ETH L610 PP19

