



# Vaya Flood LP Small



## BCP431 RGB 100-240 10 CE CQC PSE

Vaya Flood LP G2, RGB, 10°, CE/CQC/PSE

Dagens fastighetsägare och byggherrar jobbar med snävare budgetar än tidigare, och man letar efter effektiva och prisvärda investeringar. Vaya Flood är en tillförlitlig LED-lösning till en rimlig investeringskostnad, med exceptionell flexibilitet och iögonfallande dynamiska och färgglada belysningseffekter som får byggnaden att kännas mer levande. Den robusta armaturen är lätt att installera och rikta, och har ett brett utbud enfärgade ljuseffekter som styrs med ett enkelt on/off-reglage samt färgväxling via en vanlig DMX512-styrenhet. För mer information, var god se [www.colorkinetics.com/vaya](http://www.colorkinetics.com/vaya)

### Produktdata

| Allmän information        |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Lampfamiljskod            | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Ljuskällans färg          | Röd, grön och blå             |
| Utbytbar ljuskälla        | Nej                           |
| Driftdon ingår            | Ja                            |
| Optikavskärmning/optiktyp | GT [ Härdat glas]             |
| Skyddsklass IEC           | Säkerhetsklass I              |
| CE-märkning               | CE märkning                   |
| CQC-märkning              | CQC-märkning                  |
| Optiktyp utomhus          | Smalstrålande 10°             |
| PSE-märkning              | PSE Märke                     |
| Vinkel                    | 10°                           |
| Drift och elektricitet    |                               |
| Inspänning                | 100 till 240 V                |
| Ingångsfrekvens           | 50–60 Hz                      |

| Styrenheter och dimring               |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Dimbara                               | Ja                            |
| Mekanik och armaturhus                |                               |
| Armaturhusets material                | Pressgjuten aluminium         |
| Material i optiken                    | glas                          |
| Optisk kupa/linsmaterial              | Härdat glas                   |
| Optisk glaskupa/optikens form         | Plan                          |
| Ytbehandling på optikavskärmning/lins | Klar                          |
| Färg                                  | Mörkgrå                       |
| Användning och godkännande            |                               |
| Kod för kapslingsklass                | IP66 [ Dammtät, strålskyddad] |
| Energieffektivitetsklass              | G                             |
| Skyddskod för mekanisk påverkan       | IK06 [ 1 J]                   |
| Vibrationsstandard                    | Complies with ANSI C136.31    |
| Vibrationsklassificering              | Complies with ANSI C136.31    |

# Vaya Flood LP Small

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| EPREL-registreringsnummer | 915382 |
|---------------------------|--------|

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Initialt ljusflöde      | 1542 lm   |
| Initialt LED-ljusutbyte | 38,4 lm/W |
| Initial ineffekt        | 45 W      |

## Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

|   |        |
|---|--------|
| Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat    | 100000 |
| Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat | 60000  |
| Bibehållet ljusflöde 50 % vid 40 °C beräknat    | 100000 |
| Bibehållet ljusflöde 50 % vid 40 °C rapporterat | 60000  |
| Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat    | 100000 |
| Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat | 60000  |
| Bibehållet ljusflöde 70 % vid 40 °C beräknat    | 100000 |
| Bibehållet ljusflöde 70 % vid 40 °C rapporterat | 60000  |

## Användningsförhållanden


|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Omgivningstemperatur | -40 till +40 °C |
|----------------------|-----------------|

## Produktdata

|   |   |
|---|---|
| Fullständig produktkod                    | 871829164706599                           |
| Beställningsproduktnamn                   | BCP431 RGB 100-240 10 CE CQC PSE          |
| EAN/UPC – Produkt                         | 8718291647065                             |
| Beställningsnummer                        | 316-000015-00                             |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1   |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 4   |
| Materialnummer (12NC)                     | 912400133898                              |
| Nettovikt (stycke)                        | 2,800 kg                                  |
| Katalognummer                             | 316-000015-00                             |
| Beskrivning av katalognummer              | Vaya Flood LP G2, RGB, 10°,<br>CE/CQC/PSE |



## Måttskiss



Vaya

