



# Vaya Flood LP Small

BCP433 GN 100-240 20 CE CQC PSE

Medium beam angle 20°

Το Vaya Flood LP (gen2) είναι μια αξιόπιστη και οικονομική λύση διάχυτου φωτισμού LED που είναι ιδανική για ελαχιστοποίηση της αρχικής επένδυσης και φωτισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ενώ παρέχει εξαιρετική ευελιξία για τη δημιουργία ελκυστικών εφέ φωτισμού διάχυσης, εφέ απλίκας και φωτισμού ανάδειξης. Η μεγάλη ποικιλία γωνιών δέσμης και επιλογών χρώματος σάς επιτρέπουν να δώσετε ζωή σε κάθε ακίνητο, με στατική ή δυναμική εναλλαγή χρωμάτων. Η μεγάλη ακτίνα φωτός και η υψηλή απόδοση κάνουν αυτό το μικρό και ανθεκτικό φωτιστικό να ξεχωρίζει. Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό και η ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης καθιστούν αυτό το προϊόν ευέλικτο και εύχρηστο.

## Δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες                       |                               |
|---|-------------------------------|
| Κωδικός σειράς λαμπτήρων                  | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Χρώμα πηγής φωτός                         | Green                         |
| Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός                | Ναι                           |
| Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης        | Όχι                           |
| Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | GT [ Tempered glass]          |
| Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού        | 20°                           |
| Κατηγορία προστασίας IEC                  | Safety class I (I)            |
| Σήμανση CE                                | CE mark                       |
| Σήμανση CQC                               | CQC-mark                      |
| Optic type outdoor                        | Medium beam angle 20°         |
| Σήμανση PSE                               | PSE mark                      |
| Γωνία                                     | 20°                           |
| Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα        |                               |
| Τάση εισόδου                              | 100 to 240 V                  |

| Συχνότητα εισόδου                             | 50 έως 60 Hz                                  |
|---|---|
| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης     |   |
| Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού      | Ναι   |
| Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα             |   |
| Υλικό περιβλήματος                            | Aluminum die-cast                             |
| Υλικό οπτικού συστήματος                      | Glass   |
| Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος     | Tempered glass                                |
| Σχήμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος     | Flat  |
| Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Clear   |
| Χρώμα   | Dark gray                                     |
| Εγκριση και εφαρμογή                          |   |
| Βαθμός προστασίας από τις εισροές             | IP66 [ Dust penetration-protected, jet-proof] |


## Vaya Flood LP Small

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Κωδικός προστασίας από μχχ. κρούσεις | IK06 [ 1 J]                     |
| <b>Συνθήκες εφαρμογής</b>            |                                 |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος     | -40 to +40 °C                   |
| <b>Στοιχεία προϊόντος</b>            |                                 |
| Πλήρης κωδικός προϊόντος             | 871829164716499                 |
| Όνομα παραγγελίας προϊόντος          | BCP433 GN 100-240 20 CE CQC PSE |
| EAN/UPC                              | 8718291647164                   |

|  |              |
|--|--------------|
| Κωδικός παραγγελίας                    | 64716499     |
| Local Code                             | BCP433GN20   |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία    | 1            |
| Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 4            |
| Αρ. υλικού (12NC)                      | 912400133914 |
| Καθαρό βάρος (τεμάχιο)                 | 2,670 kg     |



### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Vaya

