



Vaya Flood LP kleine Bauform

BCP432 3000 100-240 20 CE CQC PSE

Tiefbreitstrahlend 20°

Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage suchen Immobilienbesitzer und Bauträger mehr als je zuvor nach rentablen Alternativen. Vaya Flood ist eine preiswerte und zuverlässige LED-Lösung. Sie ist mit geringen Anschaffungskosten verbunden und bietet eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung ins Auge fallender, dynamischer und farbenfroher Beleuchtungseffekte, mit denen sich ein Gebäude zu neuem Leben erwecken lässt. Die robuste Vaya Flood ist mit einem einfachen Einschalter versehen und kann über einen standardmäßigen DMX512-Regler farblich verändert werden. Außerdem ist sie überaus einfach zu installieren und auszurichten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Lampenfamiliencode	LED-HB [LED High Brightness]	Winkel	20°
Farbe der Lichtquelle	Neutralweiß	Eingangsspannung	100 bis 240 V
Lichtquelle austauschbar	Nein	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Betriebsgerät inklusive	Ja	Dimmen	
Typ optische Abdeckung/Linse	GT [Sicherheitsglas]	Dimmbar	Ja
Ausstrahlungswinkel Leuchte	20°	Mechanische Kenndaten	
IEC-Schutzart	Schutzklasse I	Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
CE-Zeichen	ja	Optisches Material	Glas
CQC-Zeichen	CQC-Zeichen	Material optische Abdeckung/Linse	Gehärtetes Glas
Optic type outdoor	Tiefbreitstrahlend 20°		
PSE-Zeichen	PSE Markierung		

Vaya Flood LP kleine Bauform

Form optische Abdeckung/Linse	flach
Veredelung optische Abdeckung/Linse	Klar
Farbe	Dunkles Grau

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK06 [IK06]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31 Complies with ANSI C136.31

Initialkennwerte (IEC konform)

Lichtstrom-Neuwert	3357 lm
Initiale Leuchtenlichtausbeute	79,7 lm/W
Init. korr. Farbtemperatur	3000 K
Init. Farbwiedergabeindex	82
Systemleistung	44 W

Lebensdauerkenwerte (IEC konform)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000

Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Anwendungsparameter


Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +40 °C
----------------------------	----------------

Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	871829164737999
Bestell-Produktname	BCP432 3000 100-240 20 CE CQC PSE
EAN/UPC - Produkt	8718291647379
Bestellcode	64737999
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	4
Material-Nr. (12NC)	912400133926
Nettogewicht (Einzelteil)	2,770 kg



Abmessungsskizzen



Vaya

