



Vaya Flood LP Small

BCP432 4000 100-240 10 CE CQC PSE

Narrow beam angle 10°

Το Vaya Flood LP (gen2) είναι μια αξιόπιστη και οικονομική λύση διάχυτου φωτισμού LED που είναι ιδανική για ελαχιστοποίηση της αρχικής επένδυσης και φωτισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ενώ παρέχει εξαιρετική ευελιξία για τη δημιουργία ελκυστικών εφέ φωτισμού διάχυσης, εφέ απλίκας και φωτισμού ανάδειξης. Η μεγάλη ποικιλία γωνιών δέσμης και επιλογών χρώματος σάς επιτρέπουν να δώσετε ζωή σε κάθε ακίνητο, με στατική ή δυναμική εναλλαγή χρωμάτων. Η μεγάλη ακτίνα φωτός και η υψηλή απόδοση κάνουν αυτό το μικρό και ανθεκτικό φωτιστικό να ξεχωρίζει. Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό και η ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης καθιστούν αυτό το προϊόν ευέλικτο και εύχρηστο.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]
Χρώμα πηγής φωτός	Neutral white
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Όχι
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	GT [Tempered glass]
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	10°
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
Σήμανση CE	CE mark
Σήμανση CQC	CQC-mark
Optic type outdoor	Narrow beam angle 10°
Σήμανση PSE	PSE mark
Γωνία	10°
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	100 to 240 V

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Yes
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Υλικό περιβλήματος	Aluminum die-cast
Υλικό οπτικού συστήματος	Glass
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Tempered glass
Σχήμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Flat
Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Clear
Χρώμα	Dark gray
Εγκριση και εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK06 [1 J]

Vaya Flood LP Small

Πρότυπο κραδασμών	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή	3797 lm
Αρχική φωτεινή ροή	3797 lm
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	87,9 lm/W
Αρχ. διορθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. Δείκτης χρωματικής απόδοσης	82
Αρχική ισχύς εισόδου	44 W

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Συνθήκες εφαρμογής


Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 to +40 °C
----------------------------------	---------------

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829164739399
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BCP432 4000 100-240 10 CE CQC PSE
EAN/UPC	8718291647393
Κωδικός παραγγελίας	64739399
Local Code	BCP432/4000/10
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
Αρ. υλικού (12NC)	912400133927
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	2,770 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Vaya



© 2019 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com
2019, Σεπτέμβριος 16 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές