



Vaya Flood LP Small

BCP432 4000 100-240 20 CE CQC PSE

Medium beam angle 20°

A VayaFlood egy költségtakarékos, megbízható LED-es fényvető amely minimalizálja a költségeket, de teljes rugalmasságot nyújt a dinamikus, színes effektek előállításában, így életre keltve az épületeket ill. minden megvilágított építészeti elemet. Ellenálló kialakítással kínál statikus színeket (fehér, piros, zöld, kék) egyszer le-felkapcsolási lehetőséggel vagy az RGB (színes) változatot DMX szabályzási lehetőséggel. Emellett egyszerűen szerelhető és beállítható.

Termék adatok

Általános információ	
Fényforrás család kód	LED-HB [LED High Brightness]
A fényforrás színe	Semleges fehér
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Igen
Optika/lencse típusa	GT [Hóálló üveg]
A lámpatest fényszóródása	20°
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
CE jelölés	CE mark
CQC jel	CQC-mark
Optic type outdoor	Medium beam angle 20°
PSE jel	PSE mark
Szög	A20
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	100 to 240 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Az optika anyaga	Glass
Optika/lencse anyaga	Hőkezelt üveg
Optikai burkolat/lencse alakja	Flat
Optikai burkolat/lencse kidolgozása	Víziszta
Szín	DGR
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütdésvédelmi kód	IK06 [1 J]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Vaya Flood LP Small

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti fényáram	3688 lm
Kezdeti fényáram	3688 lm
A LED-es világítóttest kezdeti hatásfoka	87,9 lm/W
Kezdeti Korrelált színhőmérséklet	4000 K
Kezdeti Színvisszaadási index	82
Kezdeti bemeneti feszültség	44 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000


Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklettartomány	-40 to +40 °C között

Termékadatok	
Teljes termék kód	871829164740999
A termék megrendelési neve	BCP432 4000 100-240 20 CE CQC PSE
EAN/UPC - termék	8718291647409
Rendelési kód	64740999
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	4
Anyagszám (12NC)	912400133934
Nettó tömeg (darab)	2,770 kg



Méretezett rajza



Vaya

