



Vaya Flood LP Small

BCP432 4000 100-240 20 CE CQC PSE

średni rozsył światłości rozbieżność użyteczna 20°

Vaya Flood to ekonomiczne i niezawodne oprawy wykonane w technologii LED. Wyróżniają się atrakcyjną ceną zakupu, oferując przy tym doskonałą elastyczność pozwalającą na tworzenie przyciągających wzrok dynamicznych i barwnych efektów świetlnych ożywiających iluminowane budynki. Są dostępne w różnych wersjach umożliwiających łatwą i szybką instalację. Monochromatyczne – emitujące statyczne światło białe lub jednobarwne (proste załączanie bez opcji sterowania) oraz w wersji dynamicznej zmiany barwy w systemie RGB, sterowane za pomocą prostego w użyciu sterownika DMX512.

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]
barwa źródła światła	barwa biała neutralna
Źródło światła wymienne	brak
Zawiera zasilacz	tak
Klosz/soczewki	GT [szyba hartowana]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	20°
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Znak CE	CE
Oznaczenie CQC	CQC
Optic type outdoor	średni rozsył światłości rozbieżność użyteczna 20°
Oznaczenie PSE	PSE
Kąt	A20
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	100-240 V

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Mechanika i korpus	
Materiał obudowy	Odlew aluminiowy
Materiał optyki	G
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szkoło hartowane
Klosz/soczewki	FT
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Kolor	DGR
Certyfikaty i zastosowania	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]

Vaya Flood LP Small

Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK06 [IK06]
Norma związana z drganiem	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny	3688 lm
Początkowy strumień świetlny	3688 lm
Początkowa sprawność oprawy LED	87,9 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	4000 K
Początkowy Współczynnik oddawania barw	82
Początkowa moc pobierana	44 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 až +40 °C
------------------------------	---------------

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871829164740999
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP432 4000 100-240 20 CE CQC PSE
EAN/UPC - Produkt	8718291647409
Kod zamówienia	64740999
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce 1	
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	4
Materiał Nr (12NC)	912400133934
Waga netto (szt.)	2,770 kg



Rysunki techniczne



Vaya

