



Vaya Flood LP Small

BCP432 4000 100-240 20 CE CQC PSE

Medium beam angle 20°

В условиях ограниченности бюджета, когда речь заходит о капитальных затратах, владельцы зданий больше, чем когда бы то ни было, нуждаются в решениях, обладающих превосходным соотношением «цена-качество». Vaya Flood — это доступный и надежный светодиодный прожектор, требующий минимальных начальных вложений и, вместе с тем, обеспечивающий исключительную гибкость в создании привлекательных, динамичных и насыщенных цветом световых эффектов, способных буквально оживить здание. Надежные решения Vaya Flood представлены одноцветными моделями с простым выключателем и моделями с возможностью переключения цвета с помощью стандартного контроллера DMX512. Простота установки и использования.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Цвет источника света	Нейтральный белый
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	GT [Tempered glass]
Распределение света светильника	20°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Метка CQC	CQC-mark
Optic type outdoor	Medium beam angle 20°
Знак PSE	PSE mark
Угол	20°

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 240 V
Входная частота	50-60 Hz
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Литой алюминий
Оптический материал	Glass
Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло
Форма оптической крышки / линзы	Flat
Покрытие оптической крышки / линзы	Прозрачное
Цвет	Dark gray

Vaya Flood LP Small

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31 Complies with ANSI C136.31

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	3688 lm
Начальная светоотдача	3688 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	87,9 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	82
Начальная входная мощность	44 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000

Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +40 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829164740999
Название продукта для заказа	BCP432 4000 100-240 20 CE CQC PSE
EAN/UPC — продукт	8718291647409
Код заказа	912400133934
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Материал № (12NC)	912400133934
Вес нетто (шт.)	2,770 kg

IK06

Чертеж размеров



Vaya

