



Vaya Flood LP Small

BCP432 4000 100-240 20 CE CQC PSE

Mediumstrålände 20° vinkel

Dagens fastighetsägare och byggherrar jobbar med snävare budgetar än tidigare, och man letar efter effektiva och prisvärda investeringar. Vaya Flood är en tillförlitlig LED-lösning till en rimlig investeringskostnad, med exceptionell flexibilitet och iögonfallande dynamiska och färgglada belysningseffekter som får byggnaden att kännas mer levande. Den robusta armaturen är lätt att installera och rikta, och har ett brett utbud enfärgade ljuseffekter som styrs med ett enkelt on/off-reglage samt färgväxling via en vanlig DMX512-styrenhet. För mer information, var god se www.colorkinetics.com/vaya

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans färg	Neutralvit
Utbytbar ljuskälla	No
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	GT [Härdat glas]
Armaturens ljusfördelning	20°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning
CQC-märkning	CQC-märkning
Optic type outdoor	Mediumstrålände 20° vinkel
PSE-märkning	PSE Märke
Vinkel	20°
Drift och elektricitet	
Ingående spänning	100 till 240 V

Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i optiken	glas
Optisk kupa/linsmaterial	Härdat glas
Optisk glaskupa/optikens form	Plan
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Färg	Mörkgrå
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06 [1 J]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31

Vaya Flood LP Small

Complies with ANSI C136.31	
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	3688 lm
Initialt ljusflöde	3688 lm
Initialt LED-ljusutbyte	87,9 lm/W
Init. korr. färgtemperatur	4000 K
Init. Färgåtergivningsindex	82
Initial ineffekt	44 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	-40 till +40 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871829164740999
Beställningsproduktnamn	BCP432 4000 100-240 20 CE CQC PSE
EAN/UPC – Produkt	8718291647409
Beställningsnummer	64740999
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	4
Materialnummer (12NC)	912400133934
Nettovikt (stycke)	2,770 kg



Måttskiss



Vaya

