



Vaya Flood LP

BCP432 4000 100-240 40 CE CQC PSE

Faisceau semi-intensif - 40°

Vaya Flood LP (gen2) est un projecteur d'éclairage LED fiable et économique, conçu pour un usage intérieur comme extérieur qui, moyennant un investissement initial minime, offre un nombre exceptionnel de possibilités de création d'effets de lumière d'accentuation, de projection et de lumière rasante extrêmement accrocheurs. Un large choix d'angles d'ouverture du faisceau et d'options de couleur permet de donner vie aux monuments avec des couleurs statiques ou dynamiques. Avec sa couverture lumineuse étendue et son efficacité élevée, ce projecteur compact et robuste est véritablement à part. Grâce à son alimentation intégrée et son angle d'inclinaison ajustable, ce projecteur polyvalent est simple d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page www.colorkinetics.com/vaya/.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]
Température de couleur	Blanc neutre
Source lumineuse de substitution	Non
Driver inclus	Oui
Cache optique/ type de l'objectif	GT [Verre thermique]
Faisceau du luminaire	40°
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Marquage CE	Marquage CE
Marquage CQC	CQC-mark
Optic type outdoor	Faisceau semi-intensif 40°
Marquage PSE	PSE mark
Angle	40°

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	100 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Constitution de l'optique	Verre
Matériaux cache optique/lentille	Verre trempé
Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Commande	Gris foncé

Vaya Flood LP

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]
Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Performances Initiales (Conforme IEC)	
Flux lumineux initial	3387 lm
Flux lumineux initial	3387 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	85,7 lm/W
Température de couleur corr. initiale	4000 K
Température Indice de rendu des couleurs	82
Puissance initiale absorbée	44 W

Durées de vie (Conforme IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000


Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-40 à +40°C

Données logistiques	
Code de produit complet	871829164741699
Désignation Produit	BCP432 4000 100-240 40 CE CQC PSE
Code barre produit (EAN)	8718291647416
Code de commande	64741699
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	4
Code industriel (12NC)	912400133937
Poids net (pièce)	2,770 kg



Schéma dimensionnel



Vaya

