



# Vaya Flood LP Small

BCP432 4000 100-240 40 CE CQC PSE

Medium beam angle 40°

Din cauza bugetelor sub presiune, atunci când vine vorba de cheltuieli de capital proprietarii și dezvoltatorii caută mai mult ca niciodată un bun raport calitate-preț. Vaya Flood este o soluție LED accesibilă și fiabilă care reduce la minim investiția inițială, în același timp asigurând o flexibilitate excepțională pentru a crea efecte de iluminat atractive, dinamice și colorate, care pot aduce la viață o proprietate. Corpurile de iluminat solide Vaya Flood oferă o gamă largă de culori mono cu comutator simplu de pornire-oprire și culori variabile cu ajutorul unui controler DMX512 standard. De asemenea, sunt deosebit de ușor de instalat și de orientat.

## Catalog de date

|                                      |                               |                                           |  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--|
| <b>General Information</b>           |                               | <b>Frecvență de intrare</b>               |  |
| Cod familie lămpi                    | LED-HB [ LED High Brightness] | De la 50 până la 60 Hz                    |  |
| Culoare sursă de lumină              | Alb neutru                    | <b>Controls and Dimming</b>               |  |
| Sursă de lumină înlocuibilă          | Nu                            | <b>Cu reglarea intensității luminoase</b> |  |
| Balast inclus                        | Da                            | Da                                        |  |
| Capac optic/tip lentilă              | GT [ Sticla tratată termic]   | <b>Mechanical and Housing</b>             |  |
| Lățime flux luminos corp de iluminat | 40°                           | <b>Material carcasă</b>                   |  |
| Clasă de protecție IEC               | Clasa de siguranță I          | Aluminiu turnat                           |  |
| Marcaj CE                            | CE mark                       | <b>Material sistem optic</b>              |  |
| Marcaj CQC                           | CQC-mark                      | Glass                                     |  |
| Optic type outdoor                   | Medium beam angle 40°         | <b>Capac optic/material lentilă</b>       |  |
| Marcaj PSE                           | PSE mark                      | Sticlă securizată                         |  |
| Unghi                                | 40°                           | <b>Capac optic/formă lentilă</b>          |  |
| <b>Operating and Electrical</b>      |                               | Flat                                      |  |
| <b>Tensiune de intrare</b>           |                               | <b>Capac optic/finisaj lentilă</b>        |  |
| 100 to 240 V                         |                               | Transparent                               |  |
|                                      |                               | <b>Culoarea</b>                           |  |
|                                      |                               | DGR                                       |  |

Vaya Flood LP Small

|                                               |                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Approval and Application                      |                                                                                      |
| Cod protecție împotriva infiltrărilor         | IP66 [ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
| Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK06 [ 1 J]                                                                          |
| Standard vibrații                             | Complies with ANSI C136.31                                                           |
|                                               | Complies with ANSI C136.31                                                           |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Initial Performance (IEC Compliant)              |           |
| Flux luminos inițial                             | 3387 lm   |
| Flux luminos inițial                             | 3387 lm   |
| Randament luminos LED inițial                    | 85,7 lm/W |
| Valoare inițială Temperatură de culoare corelată | 4000 K    |
| Valoare inițială Indice de redare a culorii      | 82        |
| Putere de intrare inițială                       | 44 W      |

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Over Time Performance (IEC Compliant)    |       |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated | 71000 |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported   | 60000 |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated | 71000 |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported   | 60000 |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated | 45000 |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported   | 45000 |


|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated | 45000 |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported   | 45000 |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated | 23000 |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported   | 23000 |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated | 23000 |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported   | 23000 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Application Conditions          |               |
| Interval temperatură ambientală | -40 to +40 °C |

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Product Data                             |                                   |
| Cod complet produs                       | 871829164741699                   |
| Nume comandă produs                      | BCP432 4000 100-240 40 CE CQC PSE |
| EAN/UPC - Produs                         | 8718291647416                     |
| Cod de comandă                           | 64741699                          |
| Numărător - Cantitate per pachet         | 1                                 |
| Numărător - Pachete per cutie exterioară | 4                                 |
| Material nr. (12NC)                      | 912400133937                      |
| Greutate netă (bucată)                   | 2,770 kg                          |



Cote



Vaya

