



Vaya Flood LP Small

BCP432 4000 100-240 40 UL

Facho médio, ângulo de 40°

Os proprietários e os desenvolvedores de projetos querem criar um ambiente agradável pelo menor preço, mas sem comprometer a qualidade da iluminação. O Vaya LED Spot é uma solução altamente confiável e de preço acessível que reduz o valor do investimento inicial e ainda oferece opções de efeitos de iluminação. Com várias opções de suporte para instalação, este aparelho de iluminação robusto e de desenho simples também é extremamente fácil de instalar.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	NW
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GT [Vidro temperado]
Difusão do facho da luz da luminária	40°
Proteção/Classe IEC	CL1 (I)
Marca UL	UL and cUL mark
Tipo de óptica externa	Facho médio, ângulo de 40°
Marca PSE	No
Ângulo	A40

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	100-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum die-cast
Material de óptica	G
Material de lente/tampa óptica	GT
Difusor óptico/Formato da lente	Flat
Acabamento da lente/difusor ótico	Clear
Cor	DGR

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	3387 lm
---	---------

Vaya Flood LP Small

Fluxo luminoso inicial a temperatura da cor de 4.000 K	3387 lm
Eficiência da luminária LED inicial	85,7 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de reprodução de cor inicial	82
Potência de entrada inicial	44 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção de lúmens 70% a 25°C calculada	71000
Manutenção de lúmens 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C calculada	71000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 80% a 25°C calculada	45000
Manutenção de lúmens 80% a 25°C reportada	45000
Manutenção de lúmens 80% a 40°C calculada	45000
Manutenção de lúmens 80% a 40°C reportada	45000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C calculada	23000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C reportada	23000
Manutenção de lúmens 90% a 40°C calculada	23000

Manutenção de lúmens 90% a 40 °C reportada	23000
--	-------

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40 °C
-----------------------------------	---------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829164747899
Nome de produto da encomenda	BCP432 4000 100-240 40 UL
EAN/UPC – Produto	8718291647478
Código de encomenda	912400133938
Código de encomenda local	BCP432
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	912400133938
Peso líquido SAP (peça)	2,770 kg



Desenho dimensional



Vaya

