



Vaya Flood LP Small

BCP432 3000 100-240 90 CE CQC PSE

szeroki rozsył rozbieżność użyteczna 90°

Vaya Flood to ekonomiczne i niezawodne oprawy wykonane w technologii LED. Wyróżniają się atrakcyjną ceną zakupu, oferując przy tym doskonałą elastyczność pozwalającą na tworzenie przyciągających wzrok dynamicznych i barwnych efektów świetlnych ożywiających iluminowane budynki. Są dostępne w różnych wersjach umożliwiających łatwą i szybką instalację. Monochromatyczne – emitujące statyczne światło białe lub jednobarwne (proste załączanie bez opcji sterowania) oraz w wersji dynamicznej zmiany barwy w systemie RGB, sterowane za pomocą prostego w użyciu sterownika DMX512.

Dane produktu

Informacje podstawowe		Częstotliwość wejściowa	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	50 do 60 Hz	
barwa źródła światła	barwa biała neutralna	Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Źródło światła wymienne	brak	Funkcja ściemniania	
Zawiera zasilacz	tak	tak	
Klosz/soczewki	GT [szyba hartowana]	Mechanika i korpus	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	90°	Materiał obudowy	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Odlew aluminiowy	
Znak CE	CE	Materiał optyki	
Oznaczenie CQC	CQC	G	
Optic type outdoor	szeroki rozsył rozbieżność użyteczna 90°	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	
Oznaczenie PSE	PSE	Szkło hartowane	
Kąt	90°	Klosz/soczewki	
Eksploatacja i połączenie elektryczne		FT	
Napięcie wejściowe		Wykończenie klosza/soczewki	
100-240 V		Przezroczyste	
		Kolor	
		DGR	
		Certyfikaty i zastosowania	
		Kod klasy szczelności IP	
		IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]	

Vaya Flood LP Small

Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK06 [IK06]
--	--------------

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	3000 K
Początkowy Współczynnik oddawania barw	82

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000


Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000
--	-------

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 až +40 °C

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871829164956499
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP432 3000 100-240 90 CE CQC PSE
EAN/UPC - Produkt	8718291649564
Kod zamówienia	64956499
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	4
Materiał Nr (12NC)	912400133960
Waga netto (szt.)	2,770 kg



Rysunki techniczne



Vaya

