



Vaya Flood LP Small



BCP431 RGB 100-240 20 CE CQC PSE

Vaya Flood LP G2, RGB, 20°, CE/CQC/PSE

Os proprietários e os desenvolvedores de projetos querem criar um ambiente agradável pelo menor preço, mas sem comprometer a qualidade da iluminação. O Vaya LED Spot é uma solução altamente confiável e de preço acessível que reduz o valor do investimento inicial e ainda oferece opções de efeitos de iluminação. Com várias opções de suporte para instalação, este aparelho de iluminação robusto e de desenho simples também é extremamente fácil de instalar.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	Vermelho, verde e azul
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GT [Vidro temperado]
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Marca CE	CE
Marca CQC	CQC
Tipo de óptica externa	Facho médio, ângulo de 20°
Marca PSE	PSE mark
Ângulo	A20

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	100-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Aluminum die-cast
Material de óptica	G
Material de lente/tampa óptica	GT
Difusor óptico/Formato da lente	Flat
Acabamento da lente/difusor ótico	Clear
Cor	Cinza escuro

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Classificação de eficiência energética	G
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31
Número do registro EPREL	915449

Vaya Flood LP Small

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	1344 lm
Eficiência da luminária LED inicial	33,6 lm/W
Potência de entrada inicial	45 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção lumínica 50% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada	60000
Manutenção lumínica 50% a 40°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 50% a 40°C reportada	60000
Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção lumínica 70% a 40°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 40°C reportada	60000

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40 °C
-----------------------------------	---------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829164707299
Nome de produto da encomenda	BCP431 RGB 100-240 20 CE CQC PSE
EAN/UPC – Produto	8718291647072
Código de encomenda	316-000015-01
Código local	912400133973
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	912400133973
Peso líquido (peça)	2,800 kg
Número de catálogo	316-000015-01
Descrição do número de catálogo	Vaya Flood LP G2, RGB, 20°, CE/CQC/PSE



Desenho dimensional



Vaya

