



# Vaya Flood LP Small



BCP431 RGB 100–240 20 CE CQC PSE

Vaya Flood LP G2, RGB, 20°, CE/CQC/PSE

В условиях ограниченности бюджета, когда речь заходит о капитальных затратах, владельцы зданий больше, чем когда бы то ни было, нуждаются в решениях, обладающих превосходным соотношением «цена–качество». Vaya Flood — это доступный и надежный светодиодный прожектор, требующий минимальных начальных вложений и, вместе с тем, обеспечивающий исключительную гибкость в создании привлекательных, динамичных и насыщенных цветом световых эффектов, способных буквально оживить здание. Надежные решения Vaya Flood представлены одноцветными моделями с простым выключателем и моделями с возможностью переключения цвета с помощью стандартного контроллера DMX512. Простота установки и использования.

## Данные о продукции

| Общая информация                     |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Код лампового семейства              | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Цвет источника света                 | Красный, зеленый и синий      |
| Сменный источник света               | No                            |
| Драйвер в комплекте                  | Yes                           |
| Тип оптического плафона/линзы        | GT [ Tempered glass]          |
| Класс защиты по МЭК                  | Класс безопасности I          |
| Маркировка CE                        | CE mark                       |
| Метка CQC                            | CQC-mark                      |
| Тип оптики для размещения вне зданий | Medium beam angle 20°         |
| Метка PSE                            | PSE mark                      |
| Угол                                 | 20°                           |

## Эксплуатационные и электрические характеристики

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Входное напряжение | 100 to 240 V |
|--------------------|--------------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Входная частота | 50–60 Hz |
|-----------------|----------|

## Системы управления и регулировка яркости света

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Возможность изменения яркости света | Yes |
|-------------------------------------|-----|

## Механические компоненты и корпус

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Материал корпуса                  | Литой алюминий    |
| Оптический материал               | Glass             |
| Материал оптической крышки/линзы  | Закаленное стекло |
| Форма оптической крышки/линзы     | Flat              |
| Покрывтие оптической крышки/линзы | Прозрачное        |
| Цвет                              | Dark gray         |

Vaya Flood LP Small

|                                                |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Соответствие требованиям и область применения  |                                                   |
| Код защиты от проникновения                    | IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Класс энергоэффективности                      | G                                                 |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK06 [ 1 J]                                       |
| Стандарт вибрации                              | Complies with ANSI C136.31                        |
| Рейтинг вибростойкости                         | Complies with ANSI C136.31                        |
| Регистрационный номер в EPREL                  | 915449                                            |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Первоначальная производительность (соответствие МЭК) |           |
| Начальная светоотдача                                | 1344 lm   |
| Начальная эффективность освещения светодиода         | 33,6 lm/W |
| Начальная входная мощность                           | 45 W      |

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Производительность со временем (соответствие МЭК)         |        |
| Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 25 °C  | 100000 |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C | 60000  |
| Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 40 °C  | 100000 |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 40 °C | 60000  |
| Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C  | 100000 |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C | 60000  |


|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 40 °C  | 100000 |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 40 °C | 60000  |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Условия эксплуатации                  |               |
| Диапазон температуры окружающей среды | -40 to +40 °C |

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Данные об изделии                    |                                        |
| Полный код продукта                  | 871829164707299                        |
| Название продукта для заказа         | BCP431 RGB 100-240 20 CE CQC PSE       |
| EAN/UPC — продукт                    | 8718291647072                          |
| Код заказа                           | 316-000015-01                          |
| Нумератор — количество на упаковку   | 1                                      |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 4                                      |
| Материал (SAP)                       | 912400133973                           |
| Вес нетто (шт.) SAP                  | 2,800 kg                               |
| Номер по каталогу                    | 316-000015-01                          |
| Номер по каталогу, описание          | Vaya Flood LP G2, RGB, 20°, CE/CQC/PSE |



Чертеж размеров



Vaya

## Vaya Flood LP Small

