



Vaya Flood LP Small



BCP431 RGB 100-240 40 CE CQC PSE

Vaya Flood LP G2, RGB, 40°, CE/CQC/PSE

Vaya Flood to ekonomiczne i niezawodne oprawy wykonane w technologii LED. Wyróżniają się atrakcyjną ceną zakupu, oferując przy tym doskonałą elastyczność pozwalającą na tworzenie przyciągających wzrok dynamicznych i barwnych efektów świetlnych ożywiających iluminowane budynki. Są dostępne w różnych wersjach umożliwiających łatwą i szybką instalację. Monochromatyczne – emitujące statyczne światło białe lub jednobarwne (proste załączenie bez opcji sterowania) oraz w wersji dynamicznej zmiany barwy w systemie RGB, sterowane za pomocą prostego w użyciu sterownika DMX512.

Dane produktu

Informacje ogólne		Częstotliwość wejściowa	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	50 do 60 Hz	
Barwa źródła światła	Czerwony, zielony i niebieski	Sterowanie i Ściemnianie	
Wymienne źródło światła	brak	Ściemnialna	tak
Zawiera zasilacz	tak	Mechanika i korpus	
Typ pokrywy optycznej/soczewki	GT [szyba hartowana]	Materiał korpusu	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Materiał optyki	G
Znak CE	CE	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szyba hartowana
Oznaczenie CQC	CQC	Klosz/soczewki	FT
Typ optyki zewnętrznej	średni rozsył światłości rozbieżność użyteczna 40°	Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Oznaczenie PSE	PSE	Kolor	DGR
Kąt	A40	Zatwierdzenie i Aplikacja	
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Napięcie wejściowe	100-240 V		

Vaya Flood LP Small

Klasa energooszczędności	G
Odporność na udary mech.	IK06 [IK06]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31
Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31
Numer rejestracji EPREL	915494

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	1400 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	34,7 lm/W
Moc znamionowa	45 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 40°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 40°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 40°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 40°C	60000

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 až +40 °C
------------------------------	---------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829164708999
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP431 RGB 100-240 40 CE CQC PSE
EAN/UPC - Produkt	8718291647089
Kod zamówienia	316-000015-02
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	912400133975
SAP Net Weight (Piece)	2,800 kg
Numer katalogowy	316-000015-02
Catalog Number Description	Vaya Flood LP G2, RGB, 40°, CE/CQC/PSE



Rysunki techniczne



Vaya

