



Vaya Flood MP mittlere Bauform

BCP434 RGB 100-240 10 CE CQC PSE

Tiefstrahlend 10°

Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage suchen Immobilienbesitzer und Bauträger mehr als je zuvor nach rentablen Alternativen. Vaya Flood ist eine preiswerte und zuverlässige LED-Lösung. Sie ist mit geringen Anschaffungskosten verbunden und bietet eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung ins Auge fallender, dynamischer und farbenfroher Beleuchtungseffekte, mit denen sich ein Gebäude zu neuem Leben erwecken lässt. Die robuste Vaya Flood ist mit einem einfachen Einschalter versehen und kann über einen standardmäßigen DMX512-Regler farblich verändert werden. Außerdem ist sie überaus einfach zu installieren und auszurichten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Lampenfamiliencode	LED-HB [LED High Brightness]
Farbe der Lichtquelle	Rot, Grün und Blau
Lichtquelle austauschbar	Nein
Betriebsgerät inklusive	Ja
Typ optische Abdeckung/Linse	GT [Sicherheitsglas]
IEC-Schutzart	Schutzklasse I
CE-Zeichen	ja
CQC-Zeichen	CQC-Zeichen
Optic type outdoor	Tiefstrahlend 10°
PSE-Zeichen	PSE Markierung
Winkel	10°

Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	100 bis 240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Optisches Material	Glas
Material optische Abdeckung/Linse	Glas
Form optische Abdeckung/Linse	flach
Veredelung optische Abdeckung/Linse	Klar


Vaya Flood MP mittlere Bauform

Farbe	Dunkles Grau
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK06 [IK06]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31
Initialkennwerte (IEC konform)	
Lichtstrom-Neuwert	2603 lm
Initiale Leuchtenlichtausbeute	37 lm/W
Systemleistung	72 W
Lebensdauerkenwerte (IEC konform)	
Lumen Maintenance 50% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 50% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 50% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000

Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Anwendungsparameter	
Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +40 °C
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871829164980999
Bestell-Produktname	BCP434 RGB 100-240 10 CE CQC PSE
EAN/UPC - Produkt	8718291649809
Bestellcode	64980999
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	2
Material-Nr. (12NC)	912400133977
Nettogewicht (Einzelteil)	5,250 kg



Abmessungsskizzen



Vaya

