



Vaya Flood MP Medium

BCP434 RGB 100-240 20 CE CQC PSE

Vaya Flood MP G2, RGB, 20°, CE/CQC/PSE

Vaya Flood to ekonomiczne i niezawodne oprawy wykonane w technologii LED. Wyróżniają się atrakcyjną ceną zakupu, oferując przy tym doskonałą elastyczność pozwalającą na tworzenie przyciągających wzrok dynamicznych i barwnych efektów świetlnych ożywiających iluminowane budynki. Są dostępne w różnych wersjach umożliwiających łatwą i szybką instalację. Monochromatyczne – emitujące światło białe lub jednobarwne (proste załączanie bez opcji sterowania) oraz w wersji dynamicznej zmiany barwy w systemie RGB, sterowane za pomocą prostego w użyciu sterownika DMX512.

Dane produktu

Informacje ogólne		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Napięcie wejściowe	100-240 V
Barwa źródła światła	Czerwony, zielony i niebieski	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Wymienne źródło światła	brak	Sterowanie i ściemnianie	
Zawiera zasilacz	tak	Ściemnialna	tak
Typ pokrywy optycznej/soczewki	GT [szyba hartowana]	Mechanika i korpus	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Materiał korpusu	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Znak CE	CE	Materiał optyki	G
Oznaczenie CQC	CQC	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szyba
Typ optyki zewnętrznej	średni rozsył światłości rozbieżność użyteczna 20°	Klosz/soczewki	FT
Oznaczenie PSE	PSE	Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Kąt	A20		

Vaya Flood MP Medium

Kolor	DGR
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Klasa energooszczędności	G
Odporność na uderzenia mech.	IK06 [IK06]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31
Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31
Numer rejestracji EPREL	991204

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	2567 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	35,4 lm/W
Moc znamionowa	72 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 40°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 40°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 40°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 40°C	60000

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 až +40 °C
------------------------------	---------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829164981699
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP434 RGB 100-240 20 CE CQC PSE
EAN/UPC - Produkt	8718291649816
Kod zamówienia	316-000016-01
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	2
Material Nr. (12NC)	912400133978
SAP Net Weight (Piece)	5,250 kg
Numer katalogowy	316-000016-01
Catalog Number Description	Vaya Flood MP G2, RGB, 20°, CE/CQC/PSE



Rysunki techniczne



Vaya

Vaya Flood MP Medium

