



Vaya Flood MP Medium

BCP434 RGB 100-240 20 CE CQC PSE

Vaya Flood MP G2, RGB, 20°, CE/CQC/PSE

Com os orçamentos sob pressão, os proprietários e desenvolvedores estão buscando, mais do que nunca, o valor para o dinheiro quando se trata de despesas. O Vaya Flood é uma solução de LED acessível e confiável que minimiza o investimento inicial, proporcionando uma flexibilidade excepcional para criar efeitos de iluminação atraentes, dinâmicos e coloridos. O robusto Vaya Flood oferece uma ampla escolha de cores monocromáticas com um simples interruptor "on-off", como também mudanças de cores com um controlador DMX512 padrão. É extremamente fácil de instalar e endereçar.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	Vermelho, verde e azul
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GT [Vidro temperado]
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Marca CE	CE
Marca CQC	CQC
Tipo de óptica externa	Facho médio, ângulo de 20°
Marca PSE	PSE mark
Ângulo	A20

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	100-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum die-cast
Material de óptica	G
Material de lente/tampa óptica	G
Difusor óptico/Formato da lente	Flat
Acabamento da lente/difusor ótico	Clear

Vaya Flood MP Medium

Cor	Cinza escuro
-----	--------------

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Classificação de eficiência energética	G
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31
Número do registro EPREL	991204

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	2567 lm
Eficiência da luminária LED inicial	35,4 lm/W
Potência de entrada inicial	72 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção luminica 50% a 25°C calculada	100000
Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	60000
Manutenção luminica 50% a 40°C calculada	100000
Manutenção luminica - 50% a 40°C reportada	60000
Manutenção luminica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	60000

Manutenção luminica 70% a 40°C calculada	100000
Manutenção luminica - 70% a 40°C reportada	60000

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40 °C
-----------------------------------	---------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829164981699
Nome de produto da encomenda	BCP434 RGB 100-240 20 CE CQC PSE
EAN/UPC - Produto	8718291649816
Código de encomenda	316-000016-01
Código local	912400133978
Numerador - Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP - Embalagens por exterior	2
Nº do material (12NC)	912400133978
Peso líquido (peça)	5,250 kg
Número de catálogo	316-000016-01
Descrição do número de catálogo	Vaya Flood MP G2, RGB, 20°, CE/CQC/PSE



Desenho dimensional



Vaya

