



Vaya Flood MP Medium

BCP434 RGB 100-240 20 CE CQC PSE

Vaya Flood MP G2, RGB, 20°, CE/CQC/PSE

Dagens fastighetsägare och byggherrar jobbar med snävare budgetar än tidigare, och man letar efter effektiva och prisvärda investeringar. Vaya Flood är en tillförlitlig LED-lösning till en rimlig investeringskostnad, med exceptionell flexibilitet och iögonfallande dynamiska och färgglada belysningseffekter som får byggnaden att kännas mer levande. Den robusta armaturen är lätt att installera och rikta, och har ett brett utbud enfärgade ljuseffekter som styrs med ett enkelt on/off-reglage samt färgväxling via en vanlig DMX512-styrenhet. För mer information, var god se www.colorkinetics.com/vaya

Produktdata

Allmän information		Drift och elektricitet	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]	Inspänning	100 till 240 V
Ljuskällans färg	Röd, grön och blå	Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Utbytbar ljuskälla	Nej	Styrenheter och dimring	
Driftdon ingår	Ja	Dimbara	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	GT [Härdat glas]	Mekanik och armaturhus	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
CE-märkning	CE märkning	Material i optiken	glas
CQC-märkning	CQC-märkning	Optisk kupa/linsmaterial	Glas
Optiktyp utomhus	Mediumstrålande 20° vinkel	Optisk glaskupa/optikens form	Plan
PSE-märkning	PSE Märke	Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Vinkel	20°		

Vaya Flood MP Medium

Färg	Mörkgrå
------	---------

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Energieffektivitetsklass	G
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06 [1 J]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31
Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31
EPREL-registreringsnummer	991204

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	2567 lm
Initialt LED-ljusutbyte	35,4 lm/W
Initial ineffekt	72 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 40 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 40 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	60000

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 40 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 40 °C rapporterat	60000

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	-40 till +40 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871829164981699
Beställningsproduktnamn	BCP434 RGB 100-240 20 CE CQC PSE
EAN/UPC – Produkt	8718291649816
Beställningsnummer	316-000016-01
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	2
Materialnummer (12NC)	912400133978
Nettovikt (stycke)	5,250 kg
Katalognummer	316-000016-01
Beskrivning av katalognummer	Vaya Flood MP G2, RGB, 20°, CE/CQC/PSE



Måttskiss



Vaya

