



Vaya Flood MP Medium



BCP434 RGB 100-240 40 CE CQC PSE

Vaya Flood MP G2, RGB, 40°, CE/CQC/PSE

Din cauza bugetelor sub presiune, atunci când vine vorba de cheltuieli de capital proprietari și dezvoltatorii caută mai mult ca niciodată un bun raport calitate-preț. Vaya Flood este o soluție LED accesibilă și fiabilă care reduce la minim investiția inițială, în același timp asigurând o flexibilitate excepțională pentru a crea efecte de iluminat atractive, dinamice și colorate, care pot aduce la viață o proprietate. Corpurile de iluminat solide Vaya Flood oferă o gamă largă de culori mono cu comutator simplu de pornire-oprire și culori variabile cu ajutorul unui controler DMX512 standard. De asemenea, sunt deosebit de ușor de instalat și de orientat.

Catalog de date

General Information	
Cod familie lămpi	LED-HB [LED High Brightness]
Culoare sursă de lumină	Roșu, verde și albastru
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Balast inclus	Da
Tip capac optic/lentilă	GT [Sticla tratata termic]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Marcaj CE	CE mark
Marcaj CQC	CQC-mark
Tip sistem optic pentru exterior	Medium beam angle 40°
Marcaj PSE	PSE mark
Unghi	40°

Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	100 to 240 V
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Mechanical and Housing	
Material carcasă	Aluminiu turnat
Material sistem optic	Glass
Material capac optic/lentilă	Sticlă
Formă capac optic/lentilă	Flat
Finisaj capac optic/lentilă	Transparent

Vaya Flood MP Medium

Culoare	DGR
Approval and Application	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Clasă de eficiență energetică	G
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK06 [1 J]
Standard vibrații	Complies with ANSI C136.31
Capacitate de rezistență la vibrații	Complies with ANSI C136.31
Număr de înregistrare EPREL	991205

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)	2395 lm
Randament luminos LED inițial	33,8 lm/W
Putere de intrare inițială	72 W

Over Time Performance (IEC Compliant)

Întreținere la un flux luminos de 50% la 25 °C calculată	100000
Întreținere la un flux luminos de 50% la 25 °C raportată	60000
Întreținere la un flux luminos de 50% la 40 °C calculată	100000
Întreținere la un flux luminos de 50% la 40 °C raportată	60000
Întreținere la un flux luminos de 70% la 25 °C calculată	100000

Întreținere la un flux luminos de 70% la 25 °C raportată	60000
Întreținere la un flux luminos de 70% la 40 °C calculată	100000
Întreținere la un flux luminos de 70% la 40 °C raportată	60000

Application Conditions


Interval temperatură ambientală	-40 to +40 °C
---------------------------------	---------------

Product Data

Cod complet produs	871829164982399
Nume comandă produs	BCP434 RGB 100-240 40 CE CQC PSE
EAN/UPC – Produs	8718291649823
Cod de comandă	316-000016-02
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	2
Material SAP	912400133979
Greutate netă SAP (bucată)	5,250 kg
Număr de catalog	316-000016-02
Descriere număr de catalog	Vaya Flood MP G2, RGB, 40°, CE/CQC/PSE



Cote



Vaya

Vaya Flood MP Medium

