



Vaya Flood MP Medium

BCP435 3000 220-240 10 CE CQC

Facho fechado, ângulo de 10°

Com os orçamentos sob pressão, os proprietários e desenvolvedores estão buscando, mais do que nunca, o valor para o dinheiro quando se trata de despesas. O Vaya Flood é uma solução de LED acessível e confiável que minimiza o investimento inicial, proporcionando uma flexibilidade excepcional para criar efeitos de iluminação atraentes, dinâmicos e coloridos. O robusto Vaya Flood oferece uma ampla escolha de cores monocromáticas com um simples interruptor "on-off", como também mudanças de cores com um controlador DMX512 padrão. É extremamente fácil de instalar e endereçar.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	NW
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GT [Vidro temperado]
Difusão do facho da luz da luminária	10°
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Marca CE	CE
Marca CQC	CQC
Tipo de óptica externa	Facho fechado, ângulo de 10°
Marca PSE	No
Ângulo	A10

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum die-cast
Material de óptica	G
Material de lente/tampa óptica	G
Difusor óptico/Formato da lente	Flat
Acabamento da lente/difusor ótico	Clear

Vaya Flood MP Medium

Cor	DGR
-----	-----

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	5773 lm
Eficiência da luminária LED inicial	84,6 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	3000 K
Índice de reprodução de cor inicial	80
Potência de entrada inicial	68 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção de lúmens 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção de lúmens 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C calculada	71000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 80% a 25°C calculada	100000
Manutenção de lúmens 80% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 80% a 40°C calculada	45000

Manutenção de lúmens 80% a 40°C reportada	45000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C calculada	74000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 90% a 40°C calculada	23000
Manutenção de lúmens 90% a 40 °C reportada	23000

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40 °C
-----------------------------------	---------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829164992299
Nome de produto da encomenda	BCP435 3000 220-240 10 CE CQC
EAN/UPC – Produto	8718291649922
Código de encomenda	912400134020
Código de encomenda local	912400134020
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	2
Nº do material (12NC)	912400134020
Peso líquido SAP (peça)	5,720 kg



Desenho dimensional



Vaya



© 2019 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.

www.lighting.philips.com

2019, Outubro 9 - Dados sujeitos a alteração