



Vaya Flood MP Medium

BCP435 3000 220-240 20 CE CQC

Medium beam angle 20°

Rimelig og pålitelig LED-løsning Vaya Flood er en rimelig og pålitelig LED-løsning som har lave startkostnader samtidig som den gir enestående fleksibilitet til å lage iøynefallende, dynamiske og fargerike lyseffekter som kan gi nytt liv til en eiendom. Robuste Vaya Flood finnes i et stort utvalg enkeltfarger med en enkel av/på-bryter og varierende farger med en standard DMX512-kontroller. Den er også svært enkel å montere og stille inn.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskildefarge	Nøytralhvit
Lyskilde kan erstattes	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	GT [Tempered glass]
Lysstrålespredning fra armatur	20°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark
CQC-merke	CQC-mark
Optic type outdoor	Medium beam angle 20°
PSE-merke	No
Vinkel	20°
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Optikkmateriale	Glass
Optisk deksel-/linsemateriale	Glass
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Farge	Dark gray
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]

Vaya Flood MP Medium

Mek. støt, beskyttelseskode	IK06 [1 J]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	5660 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	83,5 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	80
Opprinnelig inngangseffekt	68 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	74000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +40 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829164993999
Produktnavn for bestilling	BCP435 3000 220-240 20 CE CQC
EAN/UPC – produkt	8718291649939
Bestillingskode	64993999
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	2
Materialenr. (12NC)	912400134021
Nettovekt (stykk)	5,720 kg

IK 06

Målskisse



Vaya

