



Vaya Flood MP Medium

BCP435 3000 220-240 20 CE CQC

Mediumstrålande 20° vinkel

Dagens fastighetsägare och byggherrar jobbar med snävare budgetar än tidigare, och man letar efter effektiva och prisvärda investeringar. Vaya Flood är en tillförlitlig LED-lösning till en rimlig investeringskostnad, med exceptionell flexibilitet och iögonfallande dynamiska och färgglada belysningseffekter som får byggnaden att kännas mer levande. Den robusta armaturen är lätt att installera och rikta, och har ett brett utbud enfärgade ljuseffekter som styrs med ett enkelt on/off-reglage samt färgväxling via en vanlig DMX512-styrenhet. För mer information, var god se www.colorkinetics.com/vaya

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans färg	Neutralvit
Utbytbar ljuskälla	No
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	GT [Härdat glas]
Armaturens ljusfördelning	20°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning
CQC-märkning	CQC-märkning
Optic type outdoor	Mediumstrålande 20° vinkel
PSE-märkning	No
Vinkel	20°

Drift och elektricitet	
Ingående spänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50-60 Hz

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i optiken	glas
Optisk kupa/linsmaterial	Glas
Optisk glaskupa/optikens form	Plan
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar

Vaya Flood MP Medium

Färg	Mörkgrå
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06 [1 J]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31 Complies with ANSI C136.31

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	5660 lm
Initialt LED-ljusutbyte	83,5 lm/W
Init. korr. färgtemperatur	3000 K
Init. Färgåtergivningsindex	80
Initial ineffekt	68 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000

Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	74000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	-40 till +40 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871829164993999
Beställningsproduktnamn	BCP435 3000 220-240 20 CE CQC
EAN/UPC – Produkt	8718291649939
Beställningsnummer	64993999
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	2
Materialnummer (12NC)	912400134021
Nettovikt (stycke)	5,720 kg



Måttskiss



Vaya

