



Vaya Flood MP Medium

BCP435 3000 220-240 40 CE CQC

Medium beam angle 40°

Din cauza bugetelor sub presiune, atunci când vine vorba de cheltuieli de capital proprietari și dezvoltatorii caută mai mult ca niciodată un bun raport calitate-preț. Vaya Flood este o soluție LED accesibilă și fiabilă care reduce la minim investiția inițială, în același timp asigurând o flexibilitate excepțională pentru a crea efecte de iluminat atractive, dinamice și colorate, care pot aduce la viață o proprietate. Corpurile de iluminat solide Vaya Flood oferă o gamă largă de culori mono cu comutator simplu de pornire-oprire și culori variabile cu ajutorul unui controler DMX512 standard. De asemenea, sunt deosebit de ușor de instalat și de orientat.

Catalog de date

General Information		Unghi	
Cod familie lămpi	LED-HB [LED High Brightness]	40°	
Culoare sursă de lumină	Alb neutru	Operating and Electrical	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Tensiune de intrare	220 to 240 V
Balast inclus	Da	Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Capac optic/tip lentilă	GT [Sticla tratata termic]	Controls and Dimming	
Lățime flux luminos corp de iluminat	40°	Cu reglarea intensității luminoase	Da
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I	Mechanical and Housing	
Marcaj CE	CE mark	Material carcasă	Aluminiu turnat
Marcaj CQC	CQC-mark	Material sistem optic	Glass
Optic type outdoor	Medium beam angle 40°	Capac optic/material lentilă	Sticlă
Marcaj PSE	No		

Vaya Flood MP Medium

Capac optic/formă lentilă	Flat
Capac optic/finisaj lentilă	Transparent
Culoarea	DGR

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK06 [1 J]
Standard vibrații	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial	5180 lm
Randament luminos LED inițial	76.3 lm/W
Valoare inițială Temperatură de culoare corelată	3000 K
Valoare inițială Indice de redare a culorii	80
Putere de intrare inițială	68 W

Over Time Performance (IEC Compliant)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000

Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	74000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Application Conditions


Interval temperatură ambientală	-40 to +40 °C
---------------------------------	---------------

Product Data

Cod complet produs	871829164994699
Nume comandă produs	BCP435 3000 220-240 40 CE CQC
EAN/UPC - Produs	8718291649946
Cod de comandă	64994699
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	2
Material nr. (12NC)	912400134022
Greutate netă (bucată)	5,720 kg



Cote



Vaya

Vaya Flood MP Medium

