



Vaya Flood MP Medium

BCP435 4000 220-240 20 CE CQC

średni rozsył światłości rozbieżność użyteczna 20°

Vaya Flood to ekonomiczne i niezawodne oprawy wykonane w technologii LED. Wyróżniają się atrakcyjną ceną zakupu, oferując przy tym doskonałą elastyczność pozwalającą na tworzenie przyciągających wzrok dynamicznych i barwnych efektów świetlnych ożywiających iluminowane budynki. Są dostępne w różnych wersjach umożliwiających łatwą i szybką instalację. Monochromatyczne – emitujące światło białe lub jednobarwne (proste załączanie bez opcji sterowania) oraz w wersji dynamicznej zmiany barwy w systemie RGB, sterowane za pomocą prostego w użyciu sterownika DMX512.

Dane produktu

Informacje podstawowe		Kąt	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	A20	
barwa źródła światła	barwa biała neutralna	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Źródło światła wymienne	brak	Napięcie wejściowe	220-240 V
Zawiera zasilacz	tak	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Klosz/soczewki	GT [szyba hartowana]	Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	20°	Funkcja ściemniania	tak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Mechanika i korpus	
Znak CE	CE	Materiał obudowy	Odlew aluminiowy
Oznaczenie CQC	CQC	Materiał optyki	G
Optic type outdoor	średni rozsył światłości rozbieżność użyteczna 20°	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szkło
Oznaczenie PSE	brak	Klosz/soczewki	FT

Vaya Flood MP Medium

Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Kolor	DGR

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK06 [IK06]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31 Complies with ANSI C136.31

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny	6150 lm
Początkowy strumień świetlny	6150 lm
Początkowa sprawność oprawy LED	90,8 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	4000 K
Początkowy Współczynnik oddawania barw	82
Początkowa moc pobierana	68 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000

Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	74000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 až +40 °C
------------------------------	---------------

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871829138600199
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP435 4000 220-240 20 CE CQC
EAN/UPC - Produkt	8718291386001
Kod zamówienia	38600199
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	2
Materiał Nr (12NC)	912400134024
Waga netto (szt.)	5,720 kg



Rysunki techniczne



Vaya

Vaya Flood MP Medium

