



# Vaya Flood MP Medium

BCP435 4000 220-240 20 CE CQC

Medium beam angle 20°

В условиях ограниченности бюджета, когда речь заходит о капитальных затратах, владельцы зданий больше, чем когда бы то ни было, нуждаются в решениях, обладающих превосходным соотношением «цена-качество». Vaya Flood — это доступное и надежное светодиодное решение, требующее минимальных начальных вложений и, вместе с тем, обеспечивающее исключительную гибкость в создании привлекательных, динамичных и насыщенных цветом световых эффектов, способных буквально оживить здание. Надежные решения Vaya Flood представлены одноцветными моделями с простым выключателем и моделями с возможностью переключения цвета с помощью стандартного контроллера DMX512. Простота установки и использования.

## Данные о продукции

| Общая информация                |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Код лампового семейства         | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Цвет источника света            | Нейтральный белый             |
| Сменный источник света          | No                            |
| Драйвер в комплекте             | Yes                           |
| Тип оптического плафона / линзы | GT [ Tempered glass]          |
| Распределение света светильника | 20°                           |
| Класс защиты по МЭК             | Класс безопасности I          |
| Маркировка CE                   | CE mark                       |
| Метка CQC                       | CQC-mark                      |
| Optic type outdoor              | Medium beam angle 20°         |
| Знак PSE                        | No                            |

| Угол                                            | 20°            |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Эксплуатационные и электрические характеристики |                |
| Входное напряжение                              | 220 to 240 V   |
| Входная частота                                 | 50–60 Hz       |
| Системы управления и регулировка яркости света  |                |
| Возможность изменения яркости света             | Yes            |
| Механические компоненты и корпус                |                |
| Материал корпуса                                | Литой алюминий |
| Оптический материал                             | Glass          |

Vaya Flood MP Medium

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Материал оптической крышки/линзы   | Стекло     |
| Форма оптической крышки / линзы    | Flat       |
| Покрытие оптической крышки / линзы | Прозрачное |
| Цвет                               | Dark gray  |

Соответствие требованиям и область применения

|                                                |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Код защиты от проникновения                    | IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK06 [ 1 J]                                       |
| Стандарт вибрации                              | Complies with ANSI C136.31                        |
|                                                | Complies with ANSI C136.31                        |

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Начальная светотдача                         | 6150 lm   |
| Начальная светотдача                         | 6150 lm   |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 90.8 lm/W |
| Нач. корр. цветовая температура              | 4000 K    |
| Нач. индекс цветопередачи                    | 82        |
| Начальная входная мощность                   | 68 W      |

Производительность со временем (соответствие МЭК)

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated | 100000 |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported   | 60000  |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated | 71000  |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported   | 60000  |

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated | 100000 |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported   | 60000  |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated | 45000  |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported   | 45000  |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated | 74000  |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported   | 60000  |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated | 23000  |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported   | 23000  |

Условия эксплуатации


|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -40 to +40 °C |
|---------------------------------------|---------------|

Данные об изделии

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Полный код продукта                  | 871829138600199               |
| Название продукта для заказа         | BCP435 4000 220-240 20 CE CQC |
| EAN/UPC — продукт                    | 8718291386001                 |
| Код заказа                           | 912400134024                  |
| Нумератор — количество на упаковку   | 1                             |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 2                             |
| Материал № (12NC)                    | 912400134024                  |
| Вес нетто (шт.)                      | 5,720 kg                      |



Чертеж размеров



Vaya

## Vaya Flood MP Medium

