



Vaya Flood MP Medium

BCP435 4000 220-240 40 CE CQC

Medium beam angle 40°

Το Vaya Flood MP (gen2) είναι μια αξιόπιστη και οικονομική λύση διάχυτου φωτισμού LED που είναι ιδανική για ελαχιστοποίηση της αρχικής επένδυσης και για τον φωτισμό εξωτερικών χώρων, ενώ παρέχει εξαιρετική ευελιξία για τη δημιουργία ελκυστικών εφέ φωτισμού διάχυσης, απλίκας και ανάδειξης. Η μεγάλη ποικιλία γωνιών δέσμης και επιλογών χρώματος σας επιτρέπουν να δώσετε ζωή σε κάθε ακίνητο, με στατική ή δυναμική εναλλαγή χρωμάτων. Η μεγάλη ακτίνα φωτός και η υψηλή απόδοση κάνουν αυτό το μικρό και ανθεκτικό φωτιστικό να ξεχωρίζει. Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό και η ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης καθιστούν αυτό το προϊόν ευέλικτο και εύχρηστο.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]	Τάση εισόδου	220 to 240 V
Χρώμα πηγής φωτός	Neutral white	Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Όχι	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	GT [Tempered glass]	Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	40°	Υλικό περιβλήματος	Aluminum die-cast
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)	Υλικό οπτικού συστήματος	Glass
Σήμανση CE	CE mark	Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Glass
Σήμανση CQC	CQC-mark	Σχήμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Flat
Optic type outdoor	Medium beam angle 40°	Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Clear
Σήμανση PSE	No		
Γωνία	40°		

Vaya Flood MP Medium

Χρώμα	Dark gray
Έγκριση και εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK06 [1 J]
Πρότυπο κραδασμών	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή	5634 lm
Αρχική φωτεινή ροή	5634 lm
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	83,3 lm/W
Αρχ. διορθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. Δείκτης χρωματικής απόδοσης	82
Αρχική ισχύς εισόδου	68 W

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000

Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	74000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Συνθήκες εφαρμογής


Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 to +40 °C
----------------------------------	---------------

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829138601899
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BCP435 4000 220-240 40 CE CQC
EAN/UPC	8718291386018
Κωδικός παραγγελίας	38601899
Local Code	BCP435/4000/40
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	2
Αρ. υλικού (12NC)	912400134025
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	5,720 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Vaya

