



Vaya Flood MP Medium

BCP435 4000 220-240 40 CE CQC

Facho médio, ângulo de 40°

Com os orçamentos sob pressão, os proprietários e desenvolvedores estão buscando, mais do que nunca, o valor para o dinheiro quando se trata de despesas. O Vaya Flood é uma solução de LED acessível e confiável que minimiza o investimento inicial, proporcionando uma flexibilidade excepcional para criar efeitos de iluminação atraentes, dinâmicos e coloridos. O robusto Vaya Flood oferece uma ampla escolha de cores monocromáticas com um simples interruptor "on-off", como também mudanças de cores com um controlador DMX512 padrão. É extremamente fácil de instalar e endereçar.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	NW
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GT [Vidro temperado]
Difusão do facho da luz da luminária	40°
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Marca CE	CE
Marca CQC	CQC
Tipo de óptica externa	Facho médio, ângulo de 40°
Marca PSE	No
Ângulo	A40

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum die-cast
Material de óptica	G
Material de lente/tampa óptica	G
Difusor óptico/Formato da lente	Flat
Acabamento da lente/difusor ótico	Clear

Vaya Flood MP Medium

Cor	DGR
-----	-----

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	5634 lm
Fluxo luminoso inicial a temperatura da cor de 4.000 K	5634 lm
Eficiência da luminária LED inicial	83,3 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de reprodução de cor inicial	82
Potência de entrada inicial	68 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção de lúmens 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção de lúmens 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C calculada	71000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 80% a 25°C calculada	100000
Manutenção de lúmens 80% a 25°C reportada	60000

Manutenção de lúmens 80% a 40°C calculada	45000
Manutenção de lúmens 80% a 40°C reportada	45000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C calculada	74000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 90% a 40°C calculada	23000
Manutenção de lúmens 90% a 40 °C reportada	23000

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40 °C
-----------------------------------	---------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829138601899
Nome de produto da encomenda	BCP435 4000 220-240 40 CE CQC
EAN/UPC – Produto	8718291386018
Código de encomenda	912400134025
Código de encomenda local	912400134025
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	2
Nº do material (12NC)	912400134025
Peso líquido SAP (peça)	5,720 kg



Desenho dimensional



Vaya

