



Vaya Flood MP mittlere Bauform

BCP435 2700 220-240 20 CE CQC

Tiefbreitstrahlend 20°

Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage suchen Immobilienbesitzer und Bauträger mehr als je zuvor nach rentablen Alternativen. Vaya Flood ist eine preiswerte und zuverlässige LED-Lösung. Sie ist mit geringen Anschaffungskosten verbunden und bietet eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung ins Auge fallender, dynamischer und farbenfroher Beleuchtungseffekte, mit denen sich ein Gebäude zu neuem Leben erwecken lässt. Die robuste Vaya Flood ist mit einem einfachen Einschalter versehen und kann über einen standardmäßigen DMX512-Regler farblich verändert werden. Außerdem ist sie überaus einfach zu installieren und auszurichten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Lampenfamiliencode	LED-HB [LED High Brightness]	Eingangsspannung	220 bis 240 V
Farbe der Lichtquelle	Kaltweiß	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtquelle austauschbar	Nein	Dimmen	
Betriebsgerät inklusive	Ja	Dimmbar	Ja
Typ optische Abdeckung/Linse	GT [Sicherheitsglas]	Mechanische Kenndaten	
IEC-Schutzart	Schutzklasse I	Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
CE-Zeichen	ja	Optisches Material	Glas
CQC-Zeichen	CQC-Zeichen	Material optische Abdeckung/Linse	Glas
Optic type outdoor	Tiefbreitstrahlend 20°	Form optische Abdeckung/Linse	flach
PSE-Zeichen	No	Veredelung optische Abdeckung/Linse	Klar
Winkel	20°		

Vaya Flood MP mittlere Bauform

Farbe	Dunkles Grau
-------	--------------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK06 [IK06]

Initialkennwerte (IEC konform)

Init. korr. Farbtemperatur	2700 K
----------------------------	--------

Lebensdauerkenwerte (IEC konform)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	74000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Anwendungsparameter


Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +40 °C
----------------------------	----------------

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871829138609499
Bestell-Produktname	BCP435 2700 220-240 20 CE CQC
EAN/UPC - Produkt	8718291386094
Bestellcode	38609499
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	2
Material-Nr. (12NC)	912400134033
Nettogewicht (Einzelteil)	5,720 kg



Abmessungsskizzen



Vaya

