



Vaya Flood MP Medium

BCP435 2700 220-240 20 CE CQC

Medium beam angle 20°

Vaya Flood MP (gen2) è un proiettore LED affidabile ed economico per interni ed esterni. Riducendo al minimo l'investimento iniziale, offre un'eccezionale flessibilità per creare accattivanti effetti luminosi a proiezione, wash e d'accento. La vasta scelta di angoli del fascio e colorazioni di luce consente di dare vita ad effetti di colore statici o dinamici. L'ampia portata ed alta efficienza fanno sì che questo apparecchio d'illuminazione compatto e robusto si distingua dalla massa. La sua potenza integrata e l'angolo d'inclinazione regolabile rendono il prodotto versatile e facile da usare.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]	Tensione in ingresso	220 to 240 V
Colore sorgente luminosa	Bianco freddo	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Sorgente luminosa sostituibile	No	Controlli e regolazione del flusso	
Driver incluso	Si	Regolabile	Si
Tipo copertura ottica/lenti	GT [Vetro temperato GT]	Meccanica e corpo	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I	Materiale del corpo	Pressofusione di alluminio
Marchio CE	CE mark	Materiale ottico	Glass
Marchio CQC	CQC-mark	Materiale copertura ottica/lenti	Vetro
Optic type outdoor	Medium beam angle 20°	Forma copertura ottica/lenti	Flat
Marchio PSE	No	Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Angolo	20°		


Vaya Flood MP Medium

Colore	Dark gray
Approvazione e applicazione	
Grado di protezione	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK06 [1 J]
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Temp. corr. colore iniziale	2700 K
Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	74000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000
Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +40 °C
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829138609499
Nome prodotto ordine	BCP435 2700 220-240 20 CE CQC
EAN/UPC - Prodotto	8718291386094
Codice d'ordine	38609499
Codice Locale	912400134033
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	2
N. materiale (12NC)	912400134033
Peso netto (Pezzo)	5,720 kg



Disegno tecnico



Vaya

