



LED Lighting Power/ Data supplies

ZCX400 PDS-400 48V ETH 4xOUT IP66 CE CQC


Zasilacz/przełącznik danych do oprawy iColor Accent Compact. iColor Accent Compact to liniowa oprawa LED dająca bezpośrednie oświetlenie, nadająca się znakomicie do tworzenia długich wstęp efektów w kolorze i o zmieniających się barwach oraz do wyświetlania wielkopowierzchniowych prezentacji wideo, grafik i skomplikowanych efektów w różnych zastosowaniach architektonicznych, handlowych i rozrywkowych. Oprawa ta akceptuje dane wejściowe przekazywane przez sieć Ethernet z urządzenia PDS-400 48V EO, aby umożliwić obsługę długich przebiegów sterowania bez ograniczeń na dane i adresację typowych dla sterowników DMX. Do oprawy iColor Accent Compact są dostępne dwa rodzaje soczewek do wyboru: przezroczyste, zapewniające najjaśniejszy strumień światła, oraz półprzezroczyste.

Zasilacz/przełącznik danych do oprawy iColor Accent Compact. iColor Accent Compact to liniowa oprawa LED dająca bezpośrednie oświetlenie, nadająca się znakomicie do tworzenia długich wstęp efektów w kolorze i o zmieniających się barwach oraz do wyświetlania wielkopowierzchniowych prezentacji wideo, grafik i skomplikowanych efektów w różnych zastosowaniach architektonicznych, handlowych i rozrywkowych. Oprawa ta akceptuje dane wejściowe przekazywane przez sieć Ethernet z urządzenia PDS-400 48V EO, aby umożliwić obsługę długich przebiegów sterowania bez ograniczeń na dane i adresację typowych dla sterowników DMX. Do oprawy iColor Accent Compact są dostępne dwa rodzaje soczewek do wyboru: przezroczyste, zapewniające najjaśniejszy strumień światła, oraz półprzezroczyste.

Dane produktu

Informacje podstawowe		EAN/UPC - Produkt	
Opis typu	zasilanie	Kod zamówienia	8718291392217
Znak CE	CE	Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	39221799
Akcesoria PFC	ZCX400	Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1
Dane techniczne produktu		Materiał Nr (12NC)	4
Pełny kod produktu	871829139221799	Waga netto (szt.)	912400134110
Nazwa produktu na zamówieniu	ZCX400 PDS-400 48V ETH 4xOUT		8,000 kg
	IP66 CE CQC		

Rysunki techniczne



Power/data supply units ZCX400

