



eW Blast Powercore gen4



eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Black housing

eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Black housing

De svært effektive eW Blast Powercore gen4 LED-armaturene er enkle å montere og gir veggelysning med høyeffekt hvitt lys. eW Blast Powercore gen4 har en rekke tilbehør som muliggjør tilpassede spredningsvinkler for flombelysning, spotlys, veggelysning og streifbelysning, og leveres med den kostnadseffektive Powercore-teknologien i et robust armaturhus i formstøpt aluminium. Du finner mer informasjon på www.colorkinetics.com/Products.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Levetid til 70 % lysytelse	84000 h
Lyskildefarge	Hvit	Levetid til 90 % lysytelse	28000 h
Lyskilde kan byttes ut	No	Utendørs optikktype	smalstrålende 6 graders vinkel
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Konstant lyseffekt	Yes
Driver/strømenhet/transformator	PSDMX [Power supply unit with DMX interface]	Tilbehør PFC	ZCP485
Optisk deksel-/linsetype	CLFT [Clear flat]	Drift og elektrisk	
Lysstrålespredning fra armatur	6°	Inngangsspenning	100 to 277 V
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
CE-merke	CE mark	Strømfaktor (nom)	0.9
UL-merke	UL and cUL mark		
Levetid til 50 % lysytelse	100000 h		

eW Blast Powercore gen4

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Optikkmateriale	Glass
Optisk deksel-/linsemateriale	Herdet glass
Festemateriale	Aluminium
Monteringsenhet	Baseplate
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Farge	Sort

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Energieffektivitet, klasse	G
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registreringsnummeret er:	915338

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Oppr. Korr. Fargetemperatur	2700 K
Opprinnelig inngangseffekt	50 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	51000
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000


Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	51000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	84000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	51000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	83000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	51000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	28000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	28000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	27000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	28000

Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829139288099
Produktnavn for bestilling	BCP481 36xLED-HB/2700K 100-277V BK
EAN/UPC – produkt	8718291392880
Bestillingskode	523-000100-01
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	2
SAP-materialer	912400134973
Net Weight (Piece)	4,146 kg
Katalognummer	523-000100-01
Katalognummerbeskrivelse	eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Black housing



Målskisse



BCP481 36xLED-HB/2700K 100-277V BK

eW Blast Powercore gen4

