



eW Blast Powercore gen4

eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), White housing

eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), White housing

Las luminarias LED de alto rendimiento eW Blast Powercore gen4 proporcionan una iluminación vertical de luz blanca de gran intensidad con una instalación más sencilla. eW Blast Powercore gen4 ofrece una variedad de accesorios que permiten obtener ángulos de haz de luz personalizados para alumbrado por proyección, focalizaciones, iluminación vertical de paredes e iluminación a ras, junto con la eficacia y rentabilidad de la tecnología Powercore en una carcasa sólida de aluminio fundido.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	Blanco
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Controlador/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación con interfaz DMX
Tipo de cubierta/lente óptico	Plano transparente
Ampliación de haz de luz de la luminaria	6°
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Vida útil para un flujo luminoso del 50 %	100000 h
Vida útil para un flujo luminoso del 70 %	84000 h

Vida útil para un flujo luminoso del 90 %	28000 h
Tipo óptico para exterior	Ángulo del haz de luz estrecho de 6°
Salida lumínica constante	Si
PFC del accesorio	ZCP485

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	100 a 277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Factor de potencia (nominal)	0.9

eW Blast Powercore gen4

Controles y regulación		
Con regulación de intensidad		Si

Datos técnicos de la luz		
Material de la carcasa		Aluminio moldeado a presión
Material de cubierta/lente óptico		Vidrio templado
Material de fijación		Aluminio
Dispositivo de montaje		Placa de base
Forma de cubierta/lente óptico		Planos
Color		Blanco

Aprobación y aplicación		
Código de protección de ingreso		IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Clase de eficacia energética		G
Código de protección de impacto mec.		IK10 [20 J resistente a vandalismo]
Estándar de vibración		Complies with ANSI C136.31, 3G
Clasificación de vibración		Complies with ANSI C136.31, 3G
Número de registro de EPREL		915339

Información general		
Temperatura de color correlacionada inic.		2700 K
Potencia de entrada inicial		50 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)		
50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C		100000
calculados		
50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C		51000
informados		
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C		100000
calculados		
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C		51000
informados		
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C		84000
calculados		


70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C		51000
informados		
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C		83000
calculados		
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C		51000
informados		
90 % de mantenimiento lumínico a 25 °C		28000
calculados		
90 % de mantenimiento lumínico a 25 °C		28000
informados		
90 % de mantenimiento lumínico a 50 °C		27000
calculados		
90 % de mantenimiento lumínico a 50 °C		28000
informados		

Condiciones de aplicación		
Rango de temperatura ambiente		-40 a +50 °C

Datos de producto		
Código del producto completo		871829139287399
Nombre del producto del pedido		BCP481 36xLED-HB/2700K 100-277V WH
EAN/UPC: producto		8718291392873
Código del pedido		523-000100-00
Numerador SAP: cantidad por paquete		1
Numerador: paquetes por caja externa		2
Material de SAP		912400134975
Copiar peso neto (pieza)		4,146 kg
Número del catálogo		523-000100-00
Descripción del número del catálogo		eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), White housing



Plano de dimensiones



BCP481 36xLED-HB/2700K 100-277V WH

eW Blast Powercore gen4

