



# eW Blast Powercore gen4



**eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Gray housing**

eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Gray housing

De svært effektive eW Blast Powercore gen4 LED-armaturene er enkle å montere og gir veggelysning med høyeffekt hvitt lys. eW Blast Powercore gen4 har en rekke tilbehør som muliggjør tilpassede spredningsvinkler for flombelysning, spotlys, veggelysning og streifbelysning, og leveres med den kostnadseffektive Powercore-teknologien i et robust armaturhus i formstøpt aluminium. Du finner mer informasjon på [www.colorkinetics.com/Products](http://www.colorkinetics.com/Products).

## Produktdata

| Generell informasjon            |                                               |                            |                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Lyskildeseriekode               | LED-HB [ LED High Brightness]                 | Levetid til 70 % lysytelse | 84000 h                        |
| Lyskildefarge                   | Hvit                                          | Levetid til 90 % lysytelse | 28000 h                        |
| Lyskilde kan byttes ut          | No                                            | Utendørs optikktype        | smalstrålende 6 graders vinkel |
| Antall forkoblingsenheter       | 1 unit                                        | Konstant lyseffekt         | Yes                            |
| Driver/strømenhet/transformator | PSDMX [ Power supply unit with DMX interface] | Tilbehør PFC               | ZCP485                         |
| Optisk deksel-/linsetype        | CLFT [ Clear flat]                            | Drift og elektrisk         |                                |
| Lysstrålespredning fra armatur  | 6°                                            | Inngangsspenning           | 100 to 277 V                   |
| IEC-beskyttelsesklasse          | Sikkerhetsklasse I                            | Inngangsfrekvens           | 50 til 60 Hz                   |
| CE-merke                        | CE mark                                       | Strømfaktor (nom)          | 0.9                            |
| UL-merke                        | UL and cUL mark                               |                            |                                |
| Levetid til 50 % lysytelse      | 100000 h                                      |                            |                                |

eW Blast Powercore gen4

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Kontroller og dimming         |                     |
| Kan dimmes                    | Ja                  |
| Mekanisk og innfatning        |                     |
| Innfatningsmateriale          | Formstøpt aluminium |
| Optikkmateriale               | Glass               |
| Optisk deksel-/linsemateriale | Herdet glass        |
| Festemateriale                | Aluminium           |
| Monteringsenhet               | Baseplate           |
| Optisk deksel-/linseform      | Flat                |
| Optisk deksel-/linsefinish    | Klar                |
| Farge                         | grå                 |

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Godkjenning og bruk             |                                                         |
| Ingress beskyttelseskode        | IP66 [ Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |
| Energieffektivitet, klasse      | G                                                       |
| Mek. støt, beskyttelseskode     | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                           |
| Vibrasjonsstandard              | Complies with ANSI C136.31, 3G                          |
| vibrasjonsklassifisering        | Complies with ANSI C136.31, 3G                          |
| EPREL-registreringsnummeret er: | 915340                                                  |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Innledende ytelse (i samsvar med IEC) |        |
| Oppr. Korr. Fargetemperatur           | 2700 K |
| Opprinnelig inngangseffekt            | 50 W   |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Ytelse over tid (i samsvar med IEC)        |        |
| Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C   | 100000 |
| Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C | 51000  |
| Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C   | 100000 |


|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C | 51000 |
| Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C   | 84000 |
| Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C | 51000 |
| Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C   | 83000 |
| Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C | 51000 |
| Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C   | 28000 |
| Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C | 28000 |
| Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C   | 27000 |
| Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C | 28000 |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Bruksforhold                      |               |
| For omgivelsestemperaturer mellom | -40 to +50 °C |

|                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktdata                       |                                                                                          |
| Fullstendig produktkode           | 871829139295899                                                                          |
| Produktnavn for bestilling        | BCP481 36xLED-HB/2700K 100-277V GY                                                       |
| EAN/UPC – produkt                 | 8718291392958                                                                            |
| Bestillingskode                   | 523-000100-08                                                                            |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                                                                        |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 2                                                                                        |
| SAP-materialer                    | 912400134977                                                                             |
| Net Weight (Piece)                | 4,146 kg                                                                                 |
| Katalognummer                     | 523-000100-08                                                                            |
| Katalognummerbeskrivelse          | eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Gray housing |



Målskisse



BCP481 36xLED-HB/2700K 100-277V GY

## eW Blast Powercore gen4

