



eW Blast Powercore gen4



eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Gray housing

eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Gray housing

Wydajne oprawy oświetleniowe LED eW Blast Powercore gen4 zapewniają intensywne, równomierne oświetlenie powierzchni białym światłem i charakteryzują się prostotą montażu. Do opraw eW Blast Powercore gen4 dostępny jest zestaw akcesoriów umożliwiających dostosowanie kątów rozsyłu światła do celów oświetlenia projektorowego, oświetlenia punkowego, równomiernego oraz poświatowego oświetlenia powierzchni. Rozwiązanie to zapewnia też sprawność i energooszczędność technologii Powercore w wytrzymałej obudowie z odlewów aluminium. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem www.colorkinetics.com/Products.

Dane produktu

Informacje ogólne		Oznaczenie UL	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Okres eksploatacji przy utrzymaniu 50% strumienia początkowego	UL/cUL 100000 h
Barwa źródła światła	Biel	Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego	84000 h
Wymienne źródło światła	brak	Okres eksploatacji przy utrzymaniu 90% strumienia początkowego	28000 h
Liczba jednostek osprzętu	1	Typ optyki zewnętrznej	wąski rozsył rozbieżność użyteczna 6°
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	PSDMX [Power supply unit with DMX interface]	Stały strumień świetlny	Yes
Typ pokrywy optycznej/soczewki	CLFT [przezroczysta płaska]		
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	6°		
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I		
Znak CE	CE		

eW Blast Powercore gen4

Akcesoria PFC	ZCP485
Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	100-277 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Współczynnik mocy (Nom)	0.9
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Materiał optyki	G
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szyba hartowana
Materiał mocowania	Aluminium
Urządzenie montażowe	BA
Klosz/soczewki	FT
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Kolor	GR
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Klasa energooszczędności	G
Odporność na udary mech.	IK10 [IK10]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31, 3G
Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31, 3G
Numer rejestracji EPREL	915340
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Znamionowa temperatura barwowa	2700 K
Moc znamionowa	50 W
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	51000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 50°C	100000

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	51000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	84000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	51000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	83000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	51000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 25°C	28000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	28000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 50°C	27000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	28000

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
------------------------------	--------------


Dane produktu

Pełny kod produktu	871829139295899
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP481 36xLED-HB/2700K 100-277V GY
EAN/UPC - Produkt	8718291392958
Kod zamówienia	523-000100-08
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	2
Material Nr. (12NC)	912400134977
Net Weight (Piece)	4,146 kg
Numer katalogowy	523-000100-08
Catalog Number Description	eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Gray housing



eW Blast Powercore gen4

Rysunki techniczne



BCP481 36xLED-HB/2700K 100-277V GY

