



eW Graze Powercore BCS419

BCS419 15x30-3500 L1219

eW Graze MX Powercore, 3500 K, 15° x 30° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)

Tal van architecturale constructies vereisen een lineaire armatuur die in staat is meerdere etages gelijkmatig te verlichten. Met de eW ColorGraze MX Powercore heeft u een regelbaar product dat in staat is dynamische verlichting te leveren die de aandacht naar uw vestiging trekt en uw merk benadrukt. eW ColorGraze MX Powercore kan tot over een afstand van 20 meter verlichten met een zeer korte afstand tot de gevel. Philips Powercore-technologie maakt een eenvoudige installatie en lange productlengtes mogelijk.

Product gegevens

Algemene informatie		Ingangsfrequentie	
Type lichtbron	LED-HB [LED High Brightness]	50 tot 60 Hz	
Kleur lichtbron	Neutraalwit	Regelsystemen en Dimmers	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Dimbaar	Ja
Driver/VSA meegeleverd	Ja	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Bundelspreiding armatuur	15° x 30°	Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd aluminium
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I	Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
CE-markering	CE-markering	Lengte	1219 mm
UL-markering	UL and cUL mark	Goedkeuring en Toepassing	
Levensduur tot 50% lichtstroom	60000 h	IP-classificatie	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Levensduur tot 70% lichtstroom	60000 h		
Bedrijfs- en Elektrische gegevens			
Ingangsspanning	100 tot 277 V		

eW Graze Powercore BCS419

Standaardoptie	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Trillingsclassificatie	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3500 K
Initiële kleurweergave-index	>80
Initieel systeemvermogen	60 W

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Lumenbehoud van 50% bij 25°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 50% bij 50°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 70% bij 25°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 70% bij 50°C gemeld	60000

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +50 °C
------------------------------------	----------------

Productgegevens

Volledige productcode	871829139572000
Productnaam voor bestelling	BCS419 15x30-3500 L1219
EAN/UPC - Product	8718291395720
Bestelcode	523-000080-97
Lokale code	BCS419/35L12
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	912400135150
Nettogewicht SAP (per stuk)	4,700 kg
Catalogusnummer	523-000080-97
Beschrijving catalogusnummer	eW Graze MX Powercore, 3500 K, 15° x 30° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)



Maatschets



BCS419 15x30-3500 L1219

