



eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6° Native (no spread lens), Gray housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6° Native (no spread lens), Gray housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2 to oprawa oświetleniowa LED do montażu na zewnątrz, która może służyć do oświetlenia akcentującego lub dekoracyjnego. Generuje wysokiej jakości białe światło o barwie cieplej 2700 K lub neutralnej 4000 K, dzięki czemu doskonale sprawdza się w różnych zastosowaniach iluminacyjnych. Dodatkowo informacje dostępne są pod adresem www.colorkinetics.com/Products

Dane produktu

Informacje ogólne		Zatwierdzenie i Aplikacja	
Wymienne źródło światła	brak	Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	6°	Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31, 3G
Znak CE	CE	Oznaczenie FCC	FCC Class A
Oznaczenie UL	UL/cUL	Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31, 3G
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Napięcie wejściowe	100-277 V	Initial luminous flux	1890 lm
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	66 lm/W
Mechanika i korpus		Znamionowa temperatura barwowa	3000 K
Kolor	GR	Init. Color Rendering Index	83

eW Burst Powercore gen2

Moc znamionowa	30 W
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	51000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 50°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	51000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	84000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	51000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	83000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	51000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 25°C	28000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	28000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 50°C	27000

Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	27000
--	-------

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
------------------------------	--------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869921576799
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP463 G2 19xLED-HB/3000 GR
EAN/UPC - Produkt	8718699215767
Kod zamówienia	523-000098-25
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	2
Material Nr. (12NC)	912400135373
Net Weight (Piece)	5,510 kg
Numer katalogowy	523-000098-25
Catalog Number Description	eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6° Native (no spread lens), Gray housing, Architectural

IP 66

Rysunki techniczne



BCP463 G2 19xLED-HB/3000 GR

eW Burst Powercore gen2

