



# Philips eW Burst Powercore gen2

**eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native (no spread lens), Black housing, Architectural**

eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native (no spread lens), Black housing, Architectural

Philips eW Burst Powercore gen2 is een voor buitengebruik geschikte LED-verlichtingsarmatuur met een hoge lichtopbrengst, die is ontworpen voor accent- en terreinverlichting. De Philips eW Burst armaturen, voor aanlichting van architectuur en landschapstoepassingen, bieden een hoogwaardige witlichtopbrengst in een kleurtemperatuur van warm 2700 K en neutraal 4000 K, om diverse uplighting-, schijnwerper- en decoratieve verlichtingsscenario's te ondersteunen. Ga voor meer informatie naar [www.colorkinetics.com/Products](http://www.colorkinetics.com/Products)

## Product gegevens

| Algemene informatie                    |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Bundelspreiding armatuur               | 6°              |
| CE-markering                           | CE-markering    |
| UL-markering                           | UL and cUL mark |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens      |                 |
| Ingangsspanning                        | 100 tot 277 V   |
| Ingangsfrequentie                      | 50 tot 60 Hz    |
| Mechanische eigenschappen en behuizing |                 |
| Kleur                                  | Black           |


| Goedkeuring en toepassing               |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IP-classificatie                        | IP 60 [ Bescherming tegen binnendringen van stof] |
| Standaardoptie                          | Complies with ANSI C136.31, 3G                    |
| FCC-markering                           | FCC Class A                                       |
| Trillingsclassificatie                  | Complies with ANSI C136.31, 3G                    |
| Initiële prestaties (conform IEC)       |                                                   |
| Initiële lichtstroom                    | 1919 lm                                           |
| Initieel rendement LED-armatuur         | 67,3 lm/W                                         |
| Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 3500 K                                            |
| Initiële kleurweergave-index            | 82                                                |

# Philips eW Burst Powercore gen2

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Initieel systeemvermogen                          | 30 W           |
| <b>Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)</b> |                |
| Lumenbehoud van 50% bij 25°C berekend             | 100000         |
| Lumenbehoud van 50% bij 25°C gemeld               | 51000          |
| Lumenbehoud van 50% bij 50°C berekend             | 100000         |
| Lumenbehoud van 50% bij 50°C gemeld               | 51000          |
| Lumenbehoud van 70% bij 25°C berekend             | 84000          |
| Lumenbehoud van 70% bij 25°C gemeld               | 51000          |
| Lumenbehoud van 70% bij 50°C berekend             | 83000          |
| Lumenbehoud van 70% bij 50°C gemeld               | 51000          |
| Lumenbehoud van 90% bij 25°C berekend             | 28000          |
| Lumenbehoud van 90% bij 25°C gemeld               | 28000          |
| Lumenbehoud van 90% bij 50°C berekend             | 27000          |
| Lumenbehoud van 90% bij 50°C gemeld               | 27000          |
| <b>Toepassingsomstandigheden</b>                  |                |
| Bereik omgevingstemperatuur                       | -40 tot +50 °C |

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productgegevens</b>           |                                                                                              |
| Volledige productcode            | 871869921586699                                                                              |
| Productnaam voor bestelling      | BCP463 G2 19xLED-HB/3500 BK                                                                  |
| EAN/UPC - Product                | 8718699215866                                                                                |
| Bestelcode                       | 523-000098-40                                                                                |
| Lokale code                      | BCP463G2HB35B                                                                                |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                                                                            |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 2                                                                                            |
| SAP-materiaal                    | 912400135388                                                                                 |
| Net Weight (Piece)               | 5,510 kg                                                                                     |
| Catalogusnummer                  | 523-000098-40                                                                                |
| Beschrijving catalogusnummer     | eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native<br>(no spread lens), Black housing, Architectural |

## Maatschets



BCP463 G2 19xLED-HB/3500 BK

