



# ColorBurst Powercore gen2

## ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), Black Housing, Landscape

ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), Black Housing, Landscape

ColorBurst Powercore gen2 — высокоэффективный наружный светодиодный прожектор для акцентного и общего освещения. Архитектурные и ландшафтные светильники обеспечивают полноцветный световой поток до 963 люмен, используются для динамического освещения в направлении снизу вверх, прожекторного и декоративного освещения.

### Данные о продукции

Общая информация		Входная частота	
Угол расхождения луча от источника света	8°	50–60 Hz	
Цвет источника света	Красный, зеленый и синий	Механические компоненты и корпус	
Сменный источник света	No	Цвет	Black
Драйвер в комплекте	Yes	Соответствие требованиям и область применения	
Тип оптического плафона/линзы	GT [ Tempered glass]	Код защиты от проникновения	IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Распределение света светильника	8°	Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [ 5 J vandal-protected]
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Метка UL	UL and cUL mark	Начальная светоотдача	927 lm
Аксессуары для противобликового щитка	GS [ Glare shield]		
Эксплуатационные и электрические характеристики			
Входное напряжение	100 to 277 V		


## ColorBurst Powercore gen2

Начальная эффективность освещения светодиода	31 lm/W
Начальная входная мощность	30 W
<b>Производительность со временем (соответствие МЭК)</b>	
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	48300
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	48300
<b>Условия эксплуатации</b>	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	871869921138799

Название продукта для заказа	BCP462 G2 19xLED-HB/RGB HMA BK
EAN/UPC — продукт	8718699211387
Код заказа	123-000156-23
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	2
Материал (SAP)	912400135463
Вес нетто (шт.) SAP	3,470 kg
Номер по каталогу	123-000156-23
Номер по каталогу, описание	ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), Black Housing, Landscape



### Чертеж размеров



ColorBurst Powercore gen2

