



ColorBurst Powercore gen2



BCP462 G2 19xLED-HB/RGB BK

ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), Black Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen2 er en kraftig LED-armatur designet for effekt- og områdebelysning. Armaturen er godkjent for utendørs bruk. De arkitektoniske armaturene i standardformat gir lyseffekt i fullfarge opptil 963 lumen og kan brukes både til dynamisk uplight-belysning, flombelysning og dekorativ belysning.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	8°
Lyskildefarge	Rød, grønn og blå
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	GT [Tempered glass]
Lysstrålespredning fra armatur	8°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
UL-merke	UL and cUL mark
Blende beskyttelsestilbehør	GS [blendingsskjerm]
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Mekanisk og innfatning	
Farge	Sort
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Energieffektivitet, klasse	G
Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registreringsnummeret er:	890600
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	927 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	31 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	30 W

ColorBurst Powercore gen2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Beregnet 70 % lumenedlikehold ved 25 °C 48300

Beregnet 70 % lumenedlikehold ved 50 °C 48300


Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom -40 to +50 °C


Produktdata

Fullstendig produktkode	871869921139499
Produktnavn for bestilling	BCP462 G2 19xLED-HB/RGB BK
EAN/UPC – produkt	8718699211394
Bestillingskode	123-000156-24

SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	2
SAP-materialer	912400135464
Nettovekt (stykk)	5,510 kg
Katalognummer	123-000156-24
Katalognummerbeskrivelse	ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), Black Housing, Architectural



Målskisse



BCP462 G2 19xLED-HB/RGB BK

