



# ColorBurst Powercore gen2

## ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), White Housing, Landscape

ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), White Housing, Landscape

ColorBurst Powercore gen2 est un projecteur d'éclairage LED d'extérieur à haut rendement conçu pour l'éclairage d'accentuation et l'éclairage des sites. Les versions Architectural et Paysage produisent un puissant flux lumineux de toutes les couleurs, permettant de couvrir une grande variété d'applications dynamiques d'éclairage d'illumination et décoratif. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page [www.colorkinetics.com/ls/rgb/ColorBurst-Powercore-RGB-gen2/](http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/ColorBurst-Powercore-RGB-gen2/).

### Données du produit

Caractéristiques générales		Accessoires de protection contre l'éblouissement	
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	8 °		GS [ Glare shield]
Température de couleur	Rouge, vert et bleu		
Source lumineuse de substitution	Non		
Driver inclus	Oui		
Cache optique/ type de l'objectif	GT [ Verre thermique]		
Faisceau du luminaire	8°		
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I		
Marquage UL	Marquage UL et cUL		
Caractéristiques électriques		Matériaux et finitions	
Tension d'entrée	100 à 277 V	Couleur	Blanc
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		

# ColorBurst Powercore gen2

## Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [ 5 J Protection anti-vandal]

## Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	927 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	31 lm/W
Puissance initiale absorbée	30 W

## Durées de vie (Conforme IEC)

Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	48300
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	48300

## Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
---------------------------------	-------------

## Données logistiques

Code de produit complet	871869921140099
Nom du produit de la commande	BCP462 G2 19xLED-HB/RGB HMA WH
Code barre produit	8718699211400
Code de commande	123-000156-26
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	2
SAP - Matériaux	912400135465
Poids net (pièce)	3,470 kg
Code catalogue	123-000156-26
Description du code catalogue	ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), White Housing, Landscape



## Schéma dimensionnel



## ColorBurst Powercore gen2

