



ColorBurst IntelliHue Powercore



ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Architectural

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Architectural

A ColorBurst IntelliHue Powercore pontos színszabályozást és kiváló minőségű színeket ill. szabályozható fehér fényt biztosít egyetlen kültéri lámpatestben, amely homlokzatvilágítási és kiemelő világítási alkalmazásokhoz is használható. Az IntelliHue technológia magasabb mint CRI 80-as színvisszaadást tesz lehetővé (a 2700 – 4000 K tartományban), és lehetőséget ad a színhőmérséklet változtatására 2000 K és 10000 K között.

Termék adatok

Általános információ	
A fényforrás sugárzási szöge	8 °
A fényforrás színe	IntelliHue
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Igen
Optika/lencse típusa	GT [Hóálló üveg]
A lámpatest fényszóródása	8°
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
CE jelölés	CE mark
Káprázáskorlátozó tartozékok	HC [Méhsejt rács]
Üveg	No [-]
Szög	8°

Technikai adatok	
Hatásfok (lm/W) @ 4000 K	59 lm/W
Hatásfok (lm/W) @ 2700 K	59 lm/W
CRI @ 4000 K	85
CRI @ 2700	83
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	100 to 277 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

ColorBurst IntelliHue Powercore

Mechanika és tokozás	
Ház konfigurációja	BV [Basic version]
Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Szín	GR

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Energiatakarékosági osztály	G
Mechanikus ütdővédélm kód	IK08 [5 J vandal-protected]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31, 3G
Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-regisztrációs szám	887793

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti fényáram	1481 lm
A LED-es világítóttest kezdeti hatásfoka	47 lm/W
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	- K
Kezdeti színvisszaadási index	≥80
Kezdeti bemeneti feszültség	33 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	48300
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	48300
80% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	48300


80% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	48300
90% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	27000
90% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	25000

Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között

Termékadatok	
Teljes termékkód	871869921145599
A termék megrendelési neve	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW GR
EAN/UPC - termék	8718699211455
Rendelési kód	423-000003-21
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	2
SAP anyag	912400135470
Net Weight (Piece)	7,875 kg
Katalógusszám	423-000003-21
A katalógusszám leírása	ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Architectural



Méretezett rajza



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW GR

