



ColorBurst IntelliHue Powercore



ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Architectural

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Architectural

ColorBurst IntelliHue Powercore gir presis fargekontroll og innstillbart hvitt lys av høy kvalitet i samme armatur for utendørs veggbelysning og spotbelysning. IntelliHue-teknologien gir 80+ CRI (2700–4000 K) og mulighet for å justere alle CCT mellom 2000 og 10 000 K over og under svartlegemekurven.

Produktdata

Generell informasjon		Effektivitet (lm/W) @ 2700 K	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	8°	CRI @ 4000 K	85
Lyskildefarge	IntelliHue	CRI @ 2700	83
Lyskilde kan byttes ut	No	Drift og elektrisk	
Driver inkludert	Ja	Inngangsspenning	100 to 277 V
Optisk deksel-/linsetype	GT [Tempered glass]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrålespredning fra armatur	8°	Kontroller og dimming	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Kan dimmes	Ja
CE-merke	CE mark	Mekanisk og innfatning	
Blendebeskyttelsestilbehør	HC [vaffelmønstret gitter]	Huskonfigurasjon	BV [Basic version]
Glass	No [-]	Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Vinkel	8°		
Teknisk belysning			
Effektivitet (lm/W) @ 4000 K	59 lm/W		

ColorBurst IntelliHue Powercore

Farge	grå
-------	-----

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Energieffektivitet, klasse	G
Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registreringsnummeret er:	887793

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1481 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	47 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	- K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig inngangseffekt	33 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	48300
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	48300
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	48300
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	48300

Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	27000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	25000

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869921145599
Produktnavn for bestilling	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW GR
EAN/UPC – produkt	8718699211455
Bestillingskode	423-000003-21
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	2
SAP-materialer	912400135470
Net Weight (Piece)	7,875 kg
Katalognummer	423-000003-21
Katalognummerbeskrivelse	ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Architectural



Målskisse



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW GR

