



ColorBurst IntelliHue Powercore

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Architectural

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Architectural

ColorBurst IntelliHue Powercore позволяет обеспечить точное управление цветом и получить высококачественный регулируемый белый свет от одного светильника для наружного омывающего освещения стен и точечного освещения. Технология IntelliHue обеспечивает CRI выше 80 (2700–4000 К) и позволяет придать нужный оттенок любой цветовой температуре в диапазоне 2000–10 000 К выше и ниже кривой излучения черного тела.

Данные о продукции

Общая информация	
Угол расхождения луча от источника света	8°
Цвет источника света	IntelliHue
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона/линзы	GT [Tempered glass]
Распределение света светильника	8°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Аксессуары для противобликового щитка	HC [Honeycomb louver]
Очки	No [-]
Угол	8°

Технические характеристики освещения	
Эффективность (лм/Вт) при 4000 К	59 lm/W
Эффективность (лм/Вт) при 2700 К	59 lm/W
CRI при 4000 К	85
CRI при 2700	83
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

ColorBurst IntelliHue Powercore

Механические компоненты и корпус

Конфигурация корпуса	BV [Basic version]
Материал корпуса	Литой алюминий
Цвет	Gray

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Класс энергоэффективности	G
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 J vandal-protected]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31, 3G
Рейтинг вибростойкости	Complies with ANSI C136.31, 3G
Регистрационный номер в EPREL	887793

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	1481 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	47 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	- K
Нач. индекс цветопередачи	≥80
Начальная входная мощность	33 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	48300
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	48300
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 25 °C	48300

Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 50 °C	48300
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 25 °C	27000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 50 °C	25000

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871869921145599
Название продукта для заказа	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW GR
EAN/UPC — продукт	8718699211455
Код заказа	423-000003-21
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	2
Материал (SAP)	912400135470
Вес нетто (шт.)	7,875 kg
Номер по каталогу	423-000003-21
Номер по каталогу, описание	ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Architectural



Чертеж размеров



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW GR

ColorBurst IntelliHue Powercore

