



ColorBurst IntelliHue Powercore



ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Black Housing, Landscape

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Black Housing, Landscape

ColorBurst IntelliHue Powercore gir presis fargekontroll og innstillbart hvitt lys av høy kvalitet i samme armatur for utendørs veggbelysning og spotbelysning.

IntelliHue-teknologien gir 80+ CRI (2700–4000 K) og mulighet for å justere alle CCT mellom 2000 og 10 000 K over og under svartlegemekurven.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	8°
Lyskildefarge	IntelliHue
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver/stromenhet/transformator	No [-]
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	GT [Tempered glass]
Lysstrålespredning fra armatur	8°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark
Blende beskyttelsestilbehør	HC [vaffelmønstret gitter]
Glass	No [-]
Vinkel	8°

Teknisk belysning	
Effektivitet (lm/W) @ 4000 K	47,2 lm/W
Effektivitet (lm/W) @ 2700 K	48,3 lm/W
CRI @ 4000 K	85
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Huskonfigurasjon	HMA [armaturhus med medium arm]
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium


ColorBurst IntelliHue Powercore

Farge	Sort
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Energieffektivitet, klasse	G
Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]
EPREL-registreringsnummeret er:	887794
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	1481 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	47 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	- K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig inngangseffekt	33 W
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	48300
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	48300
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	48300
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	48300
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	27000

Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C 25000	
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869921146299
Produktnavn for bestilling	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW HMA BK
EAN/UPC – produkt	8718699211462
Bestillingskode	423-000003-23
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	2
SAP-materialer	912400135471
Net Weight (Piece)	3,470 kg
Katalognummer	423-000003-23
Katalognummerbeskrivelse	ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Black Housing, Landscape



Målskisse



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW HMA BK

