



ColorBurst IntelliHue Powercore



ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), White Housing, Landscape

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), White Housing, Landscape

ColorBurst IntelliHue Powercore offre un contrôle précis des couleurs et une lumière blanche réglable de grande qualité, le tout au sein d'un luminaire pour l'extérieur adapté aussi bien pour l'éclairage rasant que par spot. La technologie IntelliHue offre un IRC supérieur à 80 (2 700 K à 4 000 K) et la capacité de teinter toute température de couleur comprise entre 2 000 K et 10 000 K.

Données du produit

Caractéristiques générales		Angle	
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	8 °	8°	
Température de couleur	IntelliHue	Photométries et colorimétries	
Source lumineuse de substitution	Non	Efficacité (lm/W) @ 4000 K	56 lm/W
Driver/alimentation/transformateur	Non [-]	Efficacité (lm/W) @ 2700 K	59 lm/W
Driver inclus	Oui	CRI @ 4000 K	85
Cache optique/ type de l'objectif	GT [Verre thermique]	CRI @ 2700	83
Faisceau du luminaire	8°	Caractéristiques électriques	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Tension d'entrée	100 à 277 V
Marquage CE	Marquage CE	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Accessoires de protection contre l'éblouissement	HC [Honeycomb louver]		
Verres	Non [-]		

ColorBurst IntelliHue Powercore

Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

Matériaux et finitions

Configuration du boîtier	HMA [Tige moyenne 350 mm]
Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Classe d'efficacité énergétique	G
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]
Numéro d'enregistrement EPREL	887796

Performances initiales (conforme IEC)

Flux lumineux initial	1481 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	47 lm/W
Température de couleur proximale initiale	- K
Indice de rendu des couleurs (initial)	≥80
Puissance initiale absorbée	33 W

Durées de vie (condorme IEC)

Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	48300
--	-------

Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	48300
--	-------

Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Calculé	48300
--	-------

Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Calculé	48300
--	-------

Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Signalé	27000
--	-------

Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Signalé	25000
--	-------

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
---------------------------------	-------------

Données logistiques

Code de produit complet	871869921148699
Nom du produit de la commande	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW HMA WH
Code barre produit	8718699211486
Code de commande	423-000003-26
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	2
SAP - Matériaux	912400135473
Net Weight (Piec)	3,470 kg
Code catalogue	423-000003-26
Description du code catalogue	ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), White Housing, Landscape





Schéma dimensionnel



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW HMA WH

