



ColorBurst IntelliHue Powercore



ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Landscape

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Landscape

ColorBurst IntelliHue Powercore gir presis fargekontroll og innstillbart hvitt lys av høy kvalitet i samme armatur for utendørs veggbelysning og spotbelysning. IntelliHue-teknologien gir 80+ CRI (2700–4000 K) og mulighet for å justere alle CCT mellom 2000 og 10 000 K over og under svartlegemekurven.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	8°
Lyskildefarge	IntelliHue
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver/strømenhet/transformator	No [-]
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	GT [Tempered glass]
Lysstrålespredning fra armatur	8°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark
Blendebeskyttelsestilbehør	HC [vaffelmønstret gitter]
Glass	No [-]
Vinkel	8°

Teknisk belysning	
Effektivitet (lm/W) @ 4000 K	46,9 lm/W
Effektivitet (lm/W) @ 2700 K	49 lm/W
CRI @ 4000 K	85

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Huskonfigurasjon	HMA [armaturhus med medium arm]
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium

ColorBurst IntelliHue Powercore

Farge	bronse
-------	--------

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Energieffektivitet, klasse	G
Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]
EPREL-registreringsnummeret er:	887798

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1481 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	47 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	- K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig inngangseffekt	33 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Beregnet 70 % lumenedlikehold ved 25 °C	48300
Beregnet 70 % lumenedlikehold ved 50 °C	48300
Beregnet 80 % lumenedlikehold ved 25 °C	48300
Beregnet 80 % lumenedlikehold ved 50 °C	48300
Rapportert 90 % lumenedlikehold ved 25 °C	27000


Rapportert 90 % lumenedlikehold ved 50 °C	25000
---	-------

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869921150999
Produktnavn for bestilling	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW HMA BZ
EAN/UPC – produkt	8718699211509
Bestillingskode	423-000003-29
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	2
SAP-materialer	912400135475
Net Weight (Piece)	3,470 kg
Katalognummer	423-000003-29
Katalognummerbeskrivelse	ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Landscape



Målskisse



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW HMA BZ

